

**ModuPlug
HDC XX5E01 MMSM12D-0100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Kompakt**

Das neuartige 2-polige Busmodul ist besonders kompakt und kann Megabit- und Gigabit Dateneinsätze aufnehmen. Es ermöglicht die Übertragung von zwei GigaBit Cat-6A (10 GBit) Leitungen in einem Modul.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HDC XX5E01 MMSM12D-0100
Best.-Nr.	2451110100
Ausführung	
GTIN (EAN)	4050118485660
VPE	1 Stück

ModuPlug HDC XX5E01 MMSM12D-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0,001 g
--------------	---------

Temperaturen

Grenztemperatur	-30 °C ... 90 °C
-----------------	------------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Daten

Ausführung Modulseite	Stift	Ausführung Gegenseite	Stift, gerade, M12D
Codierung	D	Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$
Kabellänge	1 m	Kategorie	Cat. 5e
Kontaktfläche	Au (Gold)	Nennspannung	250 V
Nennstrom	4 A	Polzahl	4
Steckzyklen	≥ 100	Typ	Stift
Verschmutzungsgrad	2	Übertragungsrate	100 MBit/s

Technische Daten Kabel

Aderquerschnitt	22 AWG	Außendurchmesser	6.5 ± 0.2
Farbcodierung	weiß, gelb, blau, orange	Geschirmt	Ja
Halogene	Nein	Isolation	PE
Kabellänge	1 m	Mantelfarbe	grün
Mantelmaterial	PUR		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002599	eClass 6.2	27-26-12-04
eClass 9.0	27-06-03-07	eClass 9.1	27-06-03-08

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN
-------------------	------------------------------------

ModuPlug HDC XX5E01 MMSM12D-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zeichnungen

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4