

WorkForce DS-360W



DATENBLATT



Mit dem integrierten Akku und den kabellosen Anschlussmöglichkeiten wird das Scannen von unterwegs mit dem schnellsten mobilen Business-Scanner auf dem Markt¹ zu einem Kinderspiel

Mit seinem integrierten Akku und den kabellosen Anschlussmöglichkeiten können Sie mit diesem mobilen Scanner überall scannen. Das kompakte Design ermöglicht das schnelle und effiziente Scannen von Dokumenten – egal, wo Sie gerade sind. Über den USB-Anschluss kann er sogar unterwegs aufgeladen werden. Und mit der hohen Scangeschwindigkeit von 25 Seiten/Min. behalten Sie die Papierflut stets im Griff.

Mobiles Scannen leicht gemacht

Der WorkForce DS-360W liefert eine mobile Scanlösung mit integriertem Akku und kabellosen Anschlussmöglichkeiten für Scans zu Mobilgeräten, Tablets und Computern.

Eine tragbare Lösung

Scannen und verwalten Sie Ihre Unterlagen von unterwegs mit dem DS-360W. Dank seines kompakten Designs lässt er sich einfach in einer Tasche transportieren oder sogar in einer Schublade verstauen. Mit dem USB-Anschluss kann er zudem unterwegs aufgeladen werden.

Vielseitige Optionen

Mit dem DS-360W scannen Sie alles, was Sie brauchen, wann Sie es brauchen. Erfassen Sie mühelos Dokumente mit 300 dpi in Farbe oder Schwarzweiß. Bei Medien kennt der DS-360W fast keine Grenzen. Er kann sowohl einseitig als auch doppelseitig scannen, verarbeitet mühelos Papier mit einer Stärke zwischen 52 und 230 g/m² und verfügt über einen speziellen Steckplatz zum Erfassen von Führerscheinen und Ausweisdokumenten.

Der Schnellste auf dem Markt¹

Mit dem schnellsten mobilen Scanner auf dem Markt¹ arbeiten Sie sich mit atemberaubendem Tempo durch Ihre Unterlagen. Möglich wird dies dank der Scangeschwindigkeit von 25 Seiten/Min.¹ und dem automatischen Dokumenteneinzug für 20 Seiten. Der USB 3.0-Anschluss sorgt zudem für eine rasante Datenübertragung. Über die kostenlose Epson Scan-App können Sie den Scanner außerdem von Ihrem Smartphone oder Tablet aus steuern.

Behalten Sie Ihre Abläufe im Griff

Mit Document Capture Pro erreichen Sie eine nahtlose Integration Ihrer Scans in die Abläufe Ihres Unternehmens. Neben vielfältigen Ausgabemöglichkeiten der Scans bietet der DS-360W viele Dokument-Imaging-Funktionen wie Barcode-Erkennung und Unterstützung für zonenbezogenes OCR-A/B.

PRODUKTMERKMALE

- **Kabelloses Scannen von unterwegs**
Integrierter Akku und kabellose Anschlussmöglichkeit
- **Schnellster tragbarer Scanner¹**
Scangeschwindigkeiten von 25 Seiten/Min. und USB 3.0-Anschluss
- **Kompaktes Design**
Leicht tragbar, ideal für unterwegs oder zur Aufbewahrung in einer Schublade
- **Vielseitiges Papiermanagement**
Einseitiges und beidseitiges Scannen mit 300 dpi in Farbe oder Schwarzweiß
- **Scannen mehrseitiger Dokumente**
Automatischer Dokumenteneinzug für 20 Seiten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Scannertyp	Mobiler Scanner
Scanauflösung	1.200 dpi x 1.200 dpi (horizontal x vertikal)
Min. Dokumentgröße des automatischen Einzugs	50,8 mm x 70 mm (horizontal x vertikal)
Maximale Dokumentengröße ADF	215,9 mm x 1.117,6 mm (horizontal x vertikal)
Papierformate	DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, B6, DIN C4 (Umschlag), DIN C5 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter, Letter Legal, Postkarte, Visitenkarten, Plastikkarten
Optische Auflösung (mit autom. Dokumenteneinzug)	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)
Scanbereich (maximal)	215,9 mm x 1.117,6 mm (horizontal x vertikal)

SCANNER

Lichtquelle	RGB LED
-------------	---------

SCANGESCHWINDIGKEIT

Scan-Geschwindigkeit	Schwarzweiß: 25 Seiten/Min - Farbe: 25 Seiten/Min gemessen mit größe: A4 , auflösung: 200 / 300 dpi, Schwarzweiß: 50 Bild/Min. - Farbe: 50 Bild/Min. gemessen mit größe: A4 , auflösung: 200 / 300 dpi
----------------------	--

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierkapazität	20 Blatt
Zuverlässigkeit max.	500 Seiten
Scanvolumen pro Tag	
Duplex Scan	JA
Papiergewicht	Auto loading: 52 - 230 g/m ² , Manual loading: 52 - 230 g/m ²

SCANFUNKTIONEN

Features	Erweiterte Farbausblendung/Optimierung, Leere Seiten überspringen, Lochentfernung, Erweiterte Bildbearbeitung, Automatische Schiefekorrektur, RGB -Farbverbesserung, automatische Bilddrehung, Textverbesserung, Kantenglättung, Entraisterung, Barcode-Erkennung
Ausgabeformate	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scannen zu durchsuchbare PDF
Advanced document integration	Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Microsoft SharePoint®, Scannen zu Druck, Scannen zu Web-Ordner, Scannen zu Netzwerkordner

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	Wireless-LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Micro USB 3.0
------------	--

ALLGEMEINES

Abmessungen	288 x 89 x 67 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	1,3 kg
Treiber	TWAIN, WIA
Enthaltene Software	Epson Document Capture (nur Mac), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Scan 2, Newsoft Presto BizCard 6.6
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows Vista (32/64 Bit), Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows XP SP2 oder höher, Windows Server 2003 R2

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Carry in Optionale Garantieverlängerung verfügbar
----------	--

WorkForce DS-360W

LIEFERUMFANG

- CD-Handbuch
- Hauptgerät
- Stromkabel
- USB-Kabel
- User guide

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Pick Up Roller
B12B819251
- Separation Pad
B12B819271

WorkForce DS-360W

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	B11B242401
Barcode	8715946616957
Kartonabmessungen	395 x 490 x 320 mm
Kartongewicht	15,54 kg
Palettengröße	192 Stück (32 x 6)

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1. - Im Vergleich mit "Personal Mobile Scanners" entsprechend der Definition von Infosource für die Region EMEA und basierend auf den Spezifikationen auf den Webseiten der Wettbewerber im Juni 2016.

EPSON®