

WorkForce DS-5500



DATENBLATT



Leistungsstarker A4-Flachbettscanner für Dokumente

Der Epson WorkForce DS-5500 eignet sich dank seiner hochwertigen CCD-Technologie und leistungsstarken Bildverarbeitungsfunktionen in Form von Epson Scan und Document Capture Pro ideal für Unternehmen, die auf eine schnelle und mühelose Dokumentenerfassung und -umwandlung angewiesen sind.

Dieses Gerät ist speziell auf die Aufnahme einzelner Dokumente ausgerichtet und eignet sich perfekt für Benutzer, die ganz spezielle Dokumente erfassen müssen. Beispielsweise für das Scannen von gebundenen und dicken oder empfindlichen Dokumenten. Der Scanner kann dank der Unterstützung von TWAIN, ISIS und WIA und Document Capture Pro-Anschlüssen mühelos in vertikale Anwendungen integriert werden.

Qualitativ hochwertige Scanergebnisse werden einerseits durch die CCD-Technologie und andererseits durch innovative Bildverarbeitungsfunktionen, beispielsweise zur Buchrückenkorrektur oder verbesserte Color-Dropout- und Farbverbesserungsfunktionen dank Epson Scan gesichert. Zudem vereinfacht Document Capture Pro die Bearbeitung gescannter Daten vor deren Umwandlung und Verteilung in nahezu jedem Dokumentenspeicher oder Dokumentenmanagementsystem.

Der Scanner und seine Funktionen können über das optional erhältliche Netzwerkschnittstellenmodul von mehreren Benutzern gemeinsam genutzt werden. In Kombination mit den Document Capture Pro-Lösungen profitieren Anwender beim optional erhältlichen Netzwerkschnittstellenmodul von Push-Scan-Funktionen und können „Scannen zu“-Aufträge benutzerspezifisch anpassen, z. B. „Scannen und als E-Mail versenden“, „Scannen zu Microsoft SharePoint®“ und „Scannen zu Cloud“^{**2}. Dank dieser Funktionen können komplizierte Aufgaben mühelos durchgeführt werden.

Mit der Epson ReadyScan LED-Technologie wird keine Aufwärmzeit benötigt, es wird garantiert kein Quecksilber verwendet und der Stromverbrauch ist gering. Diese Punkte und die ENERGYSTAR-Zertifizierung^{*1} zeichnen das Gerät als umweltfreundlich aus.

PRODUKTMERKMALE

- **Qualitätsergebnisse**
Hochwertige CCD-Technologie
- **Keine Aufwärmzeit**
Epson ReadyScan LED für sofortiges Scannen
- **Nahtlose Integration**
Unterstützung von TWAIN & ISIS
- **Netzwerkfähig**
Optionales Netzwerkschnittstellenmodul
- **Umweltfreundlich**
ENERGY STAR-zertifiziert ^{*1}

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Scannertyp	Flachbett-Scanner
Scanauflösung	1.200 dpi x 1.200 dpi (horizontal x vertikal)
Papierformate	DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, Letter, Executive
Farbtiefe	Eingang: 48 Bits Farbe / 16 Bits Schwarzweiß, Ausgang: 24 Bits Farbe / 8 Bits Schwarzweiß

SCANNER	
Lichtquelle	ReadyScan LED Technik
LCD-Anzeige	Optionales Netzwerkschnittstellenmodul

SCANGESCHWINDIGKEIT	
Scan-Geschwindigkeit	Schwarzweiß: 8 s/Seite - Farbe: 8 s/Seite, auflösung: 200 / 300 dpi, Schwarzweiß: 0,6 ms/Zeile - Farbe: 0,6 ms/Zeile, auflösung: 200 / 300 dpi

SCANFUNKTIONEN	
Features	Vordefinierte Einstellungen, Automatische Schiefenkorrektur, Automatische Schwarzweiß/Farbe Erkennung, doppelte Bildausgabe (nur Windows), automatische Bilddrehung, Textverbesserung, Verbesserte Cropping-Funktion für automatische Größenanpassung, Buchrückenkorrektur, Automatische Ordnererstellung, Barcode-Erkennung, Zonenbezogene OCR-A und B-Unterstützung
Ausgabeformate	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scannen zu durchsuchbare PDF, Scannen zu sichere PDF, PDF/A
Dateikomprimierungsfunktionen	Hardware-JPEG-Komprimierung, TIFF-Komprimierung (JPEG(7), CCITT G4, LZW), PDF-Komprimierung
Advanced document integration	Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Microsoft SharePoint®, Scannen zu Druck, Scannen zu Web-Ordner, Scannen zu Netzwerkordner

KONNEKTIVITÄT	
Anschlüsse	USB 2.0 Typ B, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T) (optional)
Netzwerkschnittstellenmodul	Optional
Ethernet-Einstellungen	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Vollduplex / Halbduplex
Bedienfeldtyp	5-zeilige LCD-Anzeige mit Push-Scan-Funktionen

ALLGEMEINES	
Abmessungen	495 x 360 x 129 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	6 kg
Treiber	TWAIN, WIA, ISIS (Web-Download)
Enthaltene Software	ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (bei kostenlosem Download), Epson Event Manager (nur Mac), Epson Scan, EpsonNet Config

SONSTIGES	
Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionale Garantieverlängerung verfügbar

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	B11B205131
Barcode	8715946499222
Kartonabmessungen	250 x 400 x 290 mm
Kartongewicht	38,2 kg
Stück	1 Stück
Palettengröße	16 Stück

WorkForce DS-5500

LIEFERUMFANG

- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Aufstellanleitung
- Software (CD)
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung (CD)
- Garantiedokumente
- Stromkabel
- Hauptgerät

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Netzwerkschnittstellenmodul
B12B808411
- Cleaning Kit
B12B819291



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

1. ENERGY STAR – Qualifizierung nur für nicht netzwerkfähige Modelle, wenn das Netzwerkschnittstellenmodul nicht verwendet wird

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.