



DIGIT S4 freenet TV

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gewicht (Karton)	Farbe	Karton (BxHxT)	Gerät (BxHxT)
4019588047198	0000/4719	380 g	994 g	schwarz	26.00 x 8.00 x 17.00 cm	18.00 x 4.40 x 13.00 cm

ANSCHLÜSSE	DiSEqC: 1.0 / 1.2	Empfang von: HD-TV, SD-TV, DVB-Radio
HDMI™ (out): 1	Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	Demultiplexing: gemäß ISO 13818-1
USB: 1 (USB 2.0)	MULTIMEDIA	TUNER - SAT
Audio-Ausgang digital elektrisch: Ja	Mediaplayer: Ja	Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz
Audio / Video-Ausgang analog: Ja (TechniSat-spezifisches Adapterset notwendig, erhältlich unter 0000/3649)	DVR Funktion: USB	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)
Ethernet 10/100 (RJ-45): Ja	TimeShift: Ja	DVB-S: QPSK
F-Buchse: Ja	SONSTIGE FEATURES	DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
DECODER	Programmspeicher Gesamt: 4999	DVB-S2: 8PSK - QPSK
Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC	Regionalprogramm Auswahl: Ja	DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	Sleeptimer: Ja	FEC: RS, LDPC, BCH
DISPLAY	Uhr: Ja	UMGEBUNG
Typ: 7-Segment, 4-stellig, weiß	Videotext: Ja	Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
EMPFANGSBEREIT	Seitenspeicher: 1000	Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
freetnetTV: Ja	Teletextuntertitel: Ja	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME / COMMON INTERFACE	OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch	Audio-Formate: MP3, WAV, AAC, M4A, MP2, DDAC3
Irdeto: Ja	STROMVERSORGUNG	Bild-Formate: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
LEISTUNG / ENERGIEWERTE	Nennspannung: 230 V	Video-Codcs: MPEG-4, MPEG-2, H.264
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6.2 W	Frequenz: 50 Hz	Video-Formate: MPG, MTS, TS, TS4, M2TS, AVI, ASF
Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,3 W	Netzteil: extern DC 12 V / 2 A	VIDEO-FORMATE
LNB	TUNER	Video-Formate: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Spannungsversorgung vertikal: 14 V	Tuner-Typ: DigitalSat	LIEFERUMFANG
Spannungsversorgung horizontal: 18 V	DVB-S Tuner: 1	DIGIT S4 freenet TV, HDMI-Kabel, Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzteil, Bedienungsanleitung
LNB-Modulation: 22 kHz		
Stromversorgung: max. 400 mA (kurzschlussfest)		

KEYFEATURES		
"SiehFern INFO" (SFI)	TechniFamily	Netzwerkschnittstelle
ISIPRO	HDTV	HDMI (out)
TechniMatic	DVRready ¹	TechniRouter-ready
AutoInstall	Timeshift	freetnet TV für SAT ²

1) USB-Datenträger benötigt, optional erhältlich.

2) freenet TV über Satellit ist ein Angebot der MEDIA BROADCAST GmbH und ausschließlich für die Nutzung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. freenet TV via Satellit umfasst ab Ende März 2018 deutschlandweit alle Top Programme in brillanter HD-Qualität. Aktuelle Informationen bzgl. Kosten und Programmangebot finden Sie unter www.freetnet.tv. Inklusive 3 Monate Gratisphase. Hierzu ist das Anlegen eines Kundenkontos unter Angabe einer E-Mail-Adresse auf www.freetnet.tv/willkommen erforderlich.