

# Epson WorkForce DS-60000



## DATENBLATT



## Zuverlässiger, vielseitiger DIN A3-Abteilungsscanner zur Verbesserung des Dokumentenworkflows

Dieser DIN A3-Dokumentenscanner wurde für die Anforderungen von Unternehmen entwickelt, die eine schnelle, zuverlässige und vielseitige Umwandlung erfasster Dokumente für die elektronische Archivierung und Verteilung benötigen.

Das Gerät scannt bis zu 40 Seiten pro Minute effizient und zuverlässig und erfüllt die Bedürfnisse mittlerer bis großer Unternehmen, die ihren Dokumentenworkflow verbessern wollen. Dank des DIN A3-Dokumenteneinzugs für 200 Blatt, Duplex-Scannen in nur einem Schritt und der Doppelleinzugserkennung ermöglicht dieser Scanner schnelle, reibungslose Scannvorgänge. Mit den „Scan-to“-Funktionen<sup>\*1</sup> von Epson Document Capture Pro lässt sich die Produktivität zusätzlich steigern.

Mit Epson Document Capture Pro lässt sich der Scanner ganz einfach in Ihr Dokumentenmanagementsystem einbinden. Die Abläufe werden beschleunigt, und die Benutzer können Dokumente erfassen, konvertieren, verteilen und in praktisch jedem Dokumentenspeicher oder Dokumentenmanagementsystem ablegen.

Mit dem optional erhältlichen Netzwerkschnittstellenmodul kann dieser Scanner einschließlich aller Funktionen von Anwendern im Netzwerk gemeinsam genutzt werden. Dank der Epson Document Capture Pro-Lösungen und des Netzwerkschnittstellenmoduls profitieren die Anwender von der Push-Scan-Funktionalität und können Funktionen zum Scannen auf Knopfdruck – wie „Scannen und als E-Mail versenden“ oder „Scannen zu Microsoft SharePoint®“ – benutzerspezifisch anpassen<sup>\*3</sup>. Mit diesen Funktionen lassen sich komplizierte Aufgaben mühelos bewältigen. Das erhöht die Benutzerakzeptanz und macht eine Schulung überflüssig.

Die Epson ReadyScan LED-Technologie kommt ohne Aufwärmzeit aus, ist garantierter quecksilberfrei und reduziert den Stromverbrauch. Diese Merkmale und die ENERGY STAR-Zertifizierung<sup>\*2</sup> weisen das Gerät als umweltfreundlich aus.

## PRODUKTMERKMALE

- **Schnelles Scannen**  
Scannet 40 Seiten/Min. bzw. 80 Bilder/Min.
- **Automatischer Einzug**  
Automatischer DIN A3-Dokumenteneinzug (200 Blatt)
- **Reibungsloser Betrieb**  
Doppelleinzugserkennung
- **Netzwerkkompatibel**  
Optionales Netzwerkschnittstellenmodul
- **Umweltfreundlich**  
ENERGY STAR-zertifiziert<sup>\*1</sup>

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Duplex Scan	JA
Zuverlässigkeit max.	5.000 Seiten
Scancapazität pro Tag	

### TECHNIK

Scannertyp	Flachbett-Scanner, Einzelblatt-Scanner
Scanauflösung	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)
Min. Dokumentgröße des automatischen Einzugs	68 mm x 120 mm (horizontal x vertikal)
Maximale Dokumentengröße	297 mm x 2.540 mm (horizontal x vertikal)
ADF	
Papierformate	DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B4, DIN B5, B6, Letter, Legal, Executive
Farbtiefe	Eingang: 48 Bits Farbe / 16 Bits Schwarzweiß , Ausgang: 24 Bits Farbe / 8 Bits Schwarzweiß
Ultraschallsensor	JA

### SCANNER

Lichtquelle	ReadyScan LED Technik
-------------	-----------------------

### SCANGESCHWINDIGKEIT

Scan-Geschwindigkeit	Schwarzweiß: 40 Seiten/Min - Farbe: 40 Seiten/Min gemessen mit Größe: A4 , Auflösung: 200 / 300 dpi, Schwarzweiß: 80 Bild/Min. - Farbe: 80 Bild/Min. gemessen mit Größe: A4 , Auflösung: 200 / 300 dpi
----------------------	--

### SCANFUNKTIONEN

Features	Leere Seiten überspringen, Vordefinierte Einstellungen, Automatische Bereichsaufteilung, Automatische Schieflagenkorrektur, Automatic multi-document recognition, Automatische Schwarzweiß/Farbe Erkennung, doppelte Bildausgabe (nur Windows), automatische Bilddrehung, Textverbesserung, Kantenglättung, Unscharf maskieren, Entrasterung, Buchrückenkorrektur, Automatische Ordnererstellung, Barcode-Erkennung, Zonenbezogene OCR-A und B-Unterstützung, Automatische/manuelle Job-Trennung
Ausgabeformate	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scannen zu PDF / batch, Scannen zu durchsuchbare PDF, Scannen zu sichere PDF, PDF/A
Dateikomprimierungsfunktionen	Hardware-JPEG-Komprimierung, TIFF-Komprimierung (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF-Komprimierung
Advanced document integration	Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Microsoft SharePoint®, Scannen zu Druck, Scannen zu Web-Ordner, Scannen zu Netzwerkordner

### KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	USB 2.0 Typ B, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-BASE TX/10-BASE-T) (optional)
------------	--

### SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionale Garantieerweiterung verfügbar
----------	--

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	B11B204231
Barcode	8715946499246
Kartonabmessungen	750 x 875 x 534 mm
Kartongewicht	38,2 kg
Stück	1 Stück
Palettengröße	3 Stück



Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Epson WorkForce DS-60000

### LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Stromkabel
- Aufstellanleitung
- Software (CD)
- USB-Kabel
- Garantiedokument

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- Netzwerkschnittstellenmodul  
B12B808411
- Walzen-Bausatz  
B12B813501
- Cleaning Kit  
B12B819291



1. {s1} Direktes Scannen zu E-Mail, FTP, Microsoft SharePoint, Druck, Web-Ordner, Netzwerkordner, Google Docs