



- Für alle Luftanschlussnippel
- Innengewinde 16,41 mm / $\frac{3}{8}$ "
- Sichere Trennung der Verbindung (ungewollte Trennung ist ausgeschlossen)
- Keine Verletzungsgefahr durch Schlauchschlag
- Sicherheits-Kupplung schaltet Anschluss vor Abkuppeln drucklos
- Für Luftanschlussnippel:
 - Deutschland (Standard) · Österreich · Slowenien · Ungarn · China · Indien · Portugal · Polen · Rumänien · Türkei NW7,2 Typ Rectus entspricht HAZET Nippel 9000-010/3
 - Belgien · Frankreich · Niederlande · Schweiz · NW5,5 (Typ Aro / Orion / Milton A-Style) entspricht HAZET Nippel 9000-011/3
 - Arabische Länder · Italien · Spanien HAZET Nippel 9000-012
 - Norwegen · Israel / USA entspricht HAZET Nippel 9000-013
 - Lincoln (US Automotive Lubrication System) Innengewinde 16,41 mm / $\frac{3}{8}$ "
- Arbeitsbereich: 0 – 20 bar
- Einhandbedienung
- Geringer Kraftaufwand beim An- und Abkuppeln
- Entfallen von lauten Knallgeräuschen beim Kupplungsvorgang
- Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- Messing, vernickelt
- Luftanschluss Auslass: Kupplungsbuchse für Typ 1, 2, 3, 4
- Oberfläche: vernickelt
- Netto-Gewicht (kg): 0,12 kg
- Betriebs-Temperaturbereich: -15°C – 80°C

Artikelnummer

9000-061