



Anwendung:

Befüllen von Reifen und Prüfen des Luftdrucks

- Einfache und optimale Ablesbarkeit auch unter schlechten Lichtverhältnissen
- Spezielle Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen
- Handgriff mit Betätigungshebel zum Füllen sowie Entlüfterknopf für Einhandbedienung
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- In den Griff integrierte Aufhängevorrichtung
- Manometer-Messbereich: 0 – 12 bar, Teilung: 0,01 bar
- Messtoleranz: $\pm 1\%$
- Blaue Beleuchtung des Displays
- Flexibler Schlauch, Länge: 400 mm
- Manometer- $\varnothing$ 63 mm
- Geräteabmessungen 262 x 105 x 40 mm
- Anzeige umschaltbar zwischen bar / PSI / kg/cm²
- Max. Druck: 12 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: integriert, Nennweite 7,2
- Netto-Gewicht (kg): 0,39 kg
- Betriebs-Temperaturbereich: -20°C – 50°C

Artikelnummer

9041 D-1