

2-teilig



Anwendung:

Reinigung von schwer zugänglichen Stellen an Maschinen, Fahrzeugen und Landmaschinen

- Venturidüse (54 mm / 35 Gramm) zur Leistungssteigerung
- 90° Seitendüse (32 mm / 8,4 Gramm) zum Reinigen von Sandwichkühlern
- Düsengewinde: $\frac{1}{8}$ " PF 28
(9,728 mm $\varnothing$ / 0,907 mm Steigung)
- Isolation der Lanze im Griffbereich gegen Auskühlen
- Maximaler Druck: 12 bar
- Ergonomischer Handgriff
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Kälteisolierender Griff
- Maße: 1085 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,31 kg
- Luftbedarf [l/min]: 450 l/min (7,5 l/sec)
- Anzahl Werkzeuge: 2

Artikelnummer	9040 LG-3/2
Handgriff	Kälteisolierender Griff