

# Gigaset

## AS405 A

### Einfach kommunikativ

- kontrastreiches großes Grafik-Display, weiß beleuchtet, 33 x 32 mm (1,8")
- Freisprechen
- Telefonbuch für bis zu 100 Einträge
- Anrufbeantworter
- besonders bedienfreundlich:  
„Hörer-abheben“-Taste blinkt bei Anrufen  
Nachrichtentaste blinkt bei verpassten Anrufen



Anschluss: a/b (analog)  
Einsatz: Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards: DECT, GAP  
Konfiguration:

- Anschluss an 1 Externleitung (a/b-analog)
- erweiterbar auf 4 Mobilteile

### Audio Qualität

- perfekte Sprachqualität; HSP™ Sound Quality  
einstellbare Klangprofile für optimales Hören  
(tiefen oder höhenbetonte Einstellung)
- Freisprechen in brillanter Qualität, mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar plus An/Aus-Funktion über \*-Taste

### Komfort – wesentliche Telefoneigenschaften

#### Betriebszeiten

- Sprechzeit: bis zu 18 Stunden
- Standby-Zeit: bis zu 200 Stunden

#### Telefonbuch und Wahlfunktionen

- Telefonbuch für bis zu 100 Namen / Nummern
- Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 verschiedenen Nummern,
- Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2-9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWFV), Rückfrage / Flash (Flash-Zeiten programmierbar)

#### Anruferanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)<sup>1)</sup>
- zusätzlich leuchtet die „Hörer abheben“-Taste
- Klingeltöne einstellbar:
  - 20 Melodien im Mobilteil
  - 6 Melodien in der Basis (nur Gigaset AS405A)
  - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus;  
zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil;
- Ruhe vor anonymen Anrufern;  
Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

#### Anzeige verpasster Anrufe / Anruferliste

- Beleuchtete Nachrichtentaste;  
signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Listung der letzten 25 Anrufe, mit Rufnummer (CLIP) und Zeit

#### Weitere Funktionen

- Wecker mit einstellbarer Melodie und Snooze-Funktion
- Unterstützung von Netzteileistungsmerkmalen<sup>1)</sup>  
z.B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc
- Datum und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert
- Basisstationen wandmontagefähig

# Gigaset

## Display

- o Großes kontrastreiches Grafik-Display (1,8“)  
33 x 32 mm (96 x 64 Pixel)
- o weiß beleuchtet
- o sehr gute Lesbarkeit, mit schwarzer Schrift

## Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

## Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer

## Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung per Symbole und Menütexte

## Tastatur

- o Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material (Metal dome-Technologie)
- o Weiß beleuchtet
- o „Nachrichtentaste“ blinkt bei verpassten Anrufen und ermöglicht direkten Zugriff in die Liste
- o Abheben- / Freisprech-Taste;  
leuchtet bei Anrufen und Freispielchen (grün)
- o 4-Wege-Navigationstaste  
mit INT und Mute-Funktion
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste

## ECO DECT<sup>2)</sup>

- o **geringerer Stromverbrauch** durch Verwendung energiesparender Schaltnetzteile
- o **Strahlungsfrei** im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen und Strahlungsarm beim Telefonieren
- o Reduzierung der Funkleistung um 80% bei Verzicht auf max. Reichweite (**ECO Modus**)
- o automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung zwischen Mobilteil und Basis

## Zubehör<sup>3)</sup>

- o erweiterbar auf 4 Mobilteile
- o Reichweiterhöhung mit:  
Gigaset Repeater

## Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage/ Wideranruf-Funktion
- o 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

## Integrierter Anrufbeantworter

- o Für bis zu 20 Minuten Aufzeichnung
- o Einfache Bedienung über Mobilteil und Basis
- o 1 Anrufbeantworteransage (180 Sek.) individuell besprechbar
- o Standardansage voreingestellt (plug&play)
- o Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungslänge einstellbar:  
1 min, 2 min, 3 min, unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar:  
Sofort, automatisch, nach 10, 18, oder 30 Sek.
- o Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basis
- o Fernabfrage möglich (PIN - geschützt)
- o Mithören eingehender Nachrichten an Basis und Mobilteil
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall geschützt

# Gigaset

## Technische Daten

### Mobilteil

- o Standby: bis zu 200 h
- o Gesprächszeit: bis zu 18 h
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: ca. 6 h
- o Reichweite
  - in Gebäuden: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Abmessungen Mobilteil: L x B x H                    Gewicht (incl. Akku)  
155 x 49 x 34mm / ca.110g

### Verpackungsinhalt

- o 1 Mobilteil
- o 1 Basisstation
- o 2 Standard-Akku AAA (NiMH)
- o 1 Netzteil
- o 1 Telefonanschlusskabel
- o 1 Bedienungsanleitung

### Farben:

schwarz

### Basisstation

- o Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Wandmontagefähig
- o Abmessungen                    Gewicht  
Gigaset AS405A: 103 x 129 x 44 mm / ca. 135g

- 1) Abhängig von Netzanbieter
- 2) Weitere Informationen unter [www.gigaset.com/de](http://www.gigaset.com/de)
- 3) Nicht im Lieferumfang enthalten