

Produktinformation

00 21 37

Werkzeugkoffer "Robust45 Move" Elektro



- Umfangreich bestückt mit 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Insgesamt 147 Steckmöglichkeiten
- Max. Zuladung: 35 kg
- 45 Liter Fassungsvermögen
- Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
- Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
- Staub- und wasserdicht
- Automatisches Druckausgleichventil
- Temperaturstabil von -30°C bis +80°C
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Dokumentenfach; Werkzeuggestalten aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
- Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem
- Ergonomischer Zweikomponenten-Griff
- Gasdruckdämpfer im Scharnier
- Pneumatisch gedämpfter Deckel
- Ausziehbarer Teleskopgriff für komfortablen Transport
- Große leichtgängige Rollen
- Abmessungen, außen (B x H x T): 609 x 428 x 263 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 540 x 364 x 229 mm



Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 37
EAN	4003773082606
Gewicht	14.530 g
Abmessungen	428 x 609 x 263 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	609 mm (540 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	263 mm (229 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	428 mm (364 mm)

Lieferumfang

08 26 145	1 x Spitz-Kombizange (145 mm) ⚡ 1000 V  
12 42 195	1 x KNIPEX MultiStrip 10 Automatische Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²) 
13 86 200	1 x Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²) ⚡ 1000 V  
16 95 01 SB	1 x KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm) 
86 03 180	1 x Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm) 

Lieferumfang	
97 53 04	1 x Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²) MMM 
98 20 35 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm) ⚡ 1000V 
98 25 01 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ1 x 80 mm) ⚡ 1000V 
98 52	1 x Kabelmesser (190 mm) ⚡ 1000V
00 11 01	1 x Knipex KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm)
26 26 200	1 x Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm) ⚡ 1000V   $\angle 40^\circ$ 
70 06 160	1 x Knipex Seitenschneider (160 mm) ⚡ 1000V 
74 06 200	1 x Knipex Kraft-Seitenschneider (200 mm) ⚡ 1000V 
87 01 180	1 x Knipex KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm) 
0030312-0300	1 x Picard Schlosserhammer (300 g)
361 252 1	1 x Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm)
16135	1 x Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm)
18115	1 x Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm)
003484	1 x Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim ⚡ 1000V
003760	1 x Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm)
004018	1 x Wera Zyklus Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4")
Zubehör	
00 21 37 LE	Werkzeugkoffer "Robust45 Move" leer,

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Mit Dokumentenfach

