

Produktinformation

00 21 37 LE

Werkzeugkoffer "Robust45 Move"

Leer



- Insgesamt 147 Steckmöglichkeiten
- Max. Zuladung: 35 kg
- 45 Liter Fassungsvermögen
- Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
- Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
- Staub- und wasserdicht
- Automatisches Druckausgleichventil
- Temperaturstabil von -30°C bis +80°C
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
- Verschiebbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem
- Ergonomischer Zweikomponenten-Griff



Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 37 LE
EAN	4003773082590
Gewicht	9.940 g
Abmessungen	428 x 428 x 263 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	609 mm (540 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	263 mm (229 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	428 mm (364 mm)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Mit Dokumentenfach



