

Produktinformation

00 21 36 LE

Werkzeugkoffer "Robust34"

Leer



- Insgesamt 93 Steckmöglichkeiten
- Max. Zuladung: 25 kg
- 34 Liter Fassungsvermögen
- Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
- Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
- Staub- und wasserdicht
- Automatisches Druckausgleichventil
- Temperaturstabil von -30°C bis +80°C
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
- Verschiebbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem
- Ergonomischer Zweikomponenten-Griff



Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 36 LE
EAN	4003773082576
Gewicht	7.100 g
Abmessungen	419 x 419 x 215 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	510 mm (480 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	215 mm (199 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	419 mm (356 mm)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten