

➤ MIDLAND XT50 PMR446 Sprechfunkgeräte



- ▶ Micro-USB Ladeanschluss
- ▶ Vox-Freisprechfunktion: 3-stufig
- ▶ 8 PMR und 16 mit CTCSS vorprogrammierten Kanälen
- ▶ 38 CTCSS Töne für ungestörte Gespräche
- ▶ Batterielaufzeit: ca. 12 Stunden
- ▶ MIC/SPK-Zubehörschluss 2-polig

Technische Daten:

- ▶ Nachrauschunterdrückung
- ▶ Vox mit in 3 Stufen einstellbarer Empfindlichkeit
- ▶ Alphanumerisches LC-Display
- ▶ CALL-Funktion
- ▶ Kanalsuchlauf (SCAN)
- ▶ Batterielaufzeit ca. 12 Stunden
- ▶ Reichweite: Bis zu 8 km
- ▶ MIC/SPK-Zubehörschluss 2-polig
- ▶ Ladebuchse: Micro-USB
- ▶ Betrieb: 3 x AAA Batterien möglich
- ▶ Leistung: 500 mW ERP
- ▶ Gewicht: 93 g
- ▶ Abmessungen B/H/T: 54 x 103 x 33 mm

Lieferumfang:

2 XT50 Funkgeräte, 2 Akkupacks, USB-Ladekabel, Doppelstandlader, 2 Gürtelclips

- ▶ Art.-Nr.: C1178

Ein kleines und einfach zu bedienendes PMR446 Handfunkgerät mit allen wichtigen Funktionen.

Es verfügt über 8 Kanäle sowie 38 CTCSS-Töne für ungestörte Gespräche, Nachrauschunterdrückung, Vox-Freisprechfunktion, CALL-Funktion und Kanalsuchlauf sowie ein alphanumerisches LC-Display. Die Leistung beträgt 500 mW ERP.

Das Funkgerät verfügt über einen 2-poligen MIC/SPK-Zubehörschluss und einer Micro-USB-Ladebuchse.

Alan Electronics GmbH