



**PHILIPS**

EcoPro

LED-Arbeitsleuchten



**Vielseitige LED-Leuchten  
- hell und praktisch**

# Vielseitige und leistungsstarke LED-Arbeitsleuchten für den täglichen Gebrauch

## Philips EcoPro50

Tragbarer und wiederaufladbarer LED-Strahler aus Aluminium



- **Leistungsstarkes LED-Licht:** bis zu 1.000 Lumen
- **Natürliches weißes Licht:** 6.500 K
- **Lange Betriebsdauer:** bis zu 6 Stunden (mit Batteriestandsanzeige)
- **Hohe Stoß- (IP54) und Wasserfestigkeit (IK08)**
- **Freihandbetrieb:** robuste magnetische Halterung
- **Powerbank-Funktion:** zum Laden anderer Geräte

## Philips EcoPro40

Wiederaufladbare Handleuchte



- **Helles LED-Licht:** bis zu 300 Lumen (Boost-Modus)
- **Natürliches weißes Licht:** 6.500 K
- **Optimierte Betriebsdauer:** bis zu 8 Stunden
- **Handliche Arbeitslampe:** rutschfester Griff und leicht
- **Freihandbetrieb:** robuste Magnete und um 360° drehbarer Haken

## Philips EcoPro20

Praktische Kompaktleuchte



- **LED-Licht:** bis zu 220 Lumen
- **Natürliches weißes Licht:** 6.500 K
- **Gute Betriebsdauer:** bis zu 3,5 Stunden
- **Freihandbetrieb:** magnetischer, um 180° drehbarer Fuß und um 360° drehbarer Haken
- **Powerbank-Funktion:** zum Laden anderer Geräte

# Bestellinformationen

Produktname	Bestellnummer	GOC	EAN1	EAN3	Verpackungseinheit
EcoPro50	RC520C1	05071745	8719018050717	8719018050724	3
EcoPro40	RC420B1	05057145	8719018050571	8719018050700	3
EcoPro20	RC320B1	05055745	8719018050557	8719018050564	3



# Erklärungen zu Produktfunktionen

## Betriebsfunktionen



**USB-kompatibel**  
Aufladen der Arbeitslampe über Micro-USB (Micro-USB-Kabel enthalten, EcoPro50: inkl. EU-Netzteil).



**Powerbank**  
Möglichkeit, andere Geräte über die Arbeitslampe zu laden.

## Robustheit



**Kennzeichnung der Schutzart**  
Je höher die IP-Schutzklasse, desto höher die Wasser- und Staubdichtigkeit.



**Stoßfestigkeit**  
Je höher die IK-Klasse, desto höher die Robustheit gegen Stöße.

## Freihandbetrieb



**Starker Magnet**  
Kraftvolle Magnet für den Freihandbetrieb.



**Um 360° drehbarer Haken**  
Um 360° drehbarer Haken für den Freihandbetrieb.

Philips  
Arbeitsbeleuchtung

EcoPro LED  
Arbeitsleuchte

EcoPro40

## Vielseitige LED- Leuchte – hell und praktisch

### Wiederaufladbare Handleuchte

Leistungsstarkes, helles Licht, rutschfester Griff, leicht und vielseitig, die Philips EcoPro40 ist eine ausgezeichnete Arbeitslampe für den täglichen Gebrauch. Mit einem praktischen zusätzlichen Strahler im Lampenkopf können Sie auch enge, dunkle Ecken ausleuchten.



#### Starkes helles Licht

- Kraftvolles Licht beim Arbeiten (300lm)
- Zusätzliches Spotlicht (100lm)

#### Vielseitig für beidhändiges Arbeiten

- Mit 3 Magneten ausgestattet
- 2 Haken ermöglichen beidhändiges Arbeiten

#### Zuverlässige wiederaufladbare Batterie

- Bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit

#### Praktisch für den täglichen Gebrauch

- Stoßfest



**PHILIPS**

## Highlights



### Starkes Licht (300 Lumen / 3 W) um alltägliche Aufgaben zu erledigen

Ob Sie in Ihrer Garage sind und dort heim werken oder versuchen, ein Gerät zu reparieren, es ist immer praktisch, eine Arbeitslampe griffbereit zu haben. Philips EcoPro40 liefert einen leistungsstarken Hauptstrahl mit bis zu 300 Lumen (3 W), damit Sie die Details sehen können, die Sie benötigen, um die Aufgabe abzuschließen.

### 2 einziehbare Haken für bequemes Arbeiten mit beiden Händen

Wenn Sie beide Hände zum Arbeiten brauchen, haken Sie die EcoPro40 einfach in der Nähe mit ihren zwei eingebauten versenkbaren Haken ein.

### Spotlicht (100 Lumen / 1 W) zum Ausleuchten schmaler Bereiche

Der Philips EcoPro40 ist außerdem mit einem praktischen Spotlicht ausgestattet, welches schwer einsehbare Bereiche beleuchtet. Dieses starke Spotlicht auf der Oberseite der Lampe liefert bis zu 100 Lumen (10W), so dass Sie auch in diesen dunklen Ecken kleine Details sehen können.

### Wiederaufladbare Lithium-Batterie hält bis zu 8 Stunden pro Ladung

Nach dem Aufladen liefert Ihre Philips EcoPro40 bis zu 3 Stunden lang helles, weißes Licht. Wenn Sie das Spotlicht verwenden, hält der Akku bis zu 8 Stunden ununterbrochen.

### 3 Magnete für bequemes Arbeiten mit beiden Händen

In den meisten Fällen brauchen Sie beide Hände, wenn Sie an einer Aufgabe arbeiten. Philips EcoPro40 wird mit 3 Magneten geliefert, so dass Sie die Lampe leicht an jeder Metallfläche in der Nähe, wie z.B. unter einem Waschbecken oder der Motorhaube eines Autos, anbringen können.

### Robustes und stoßfestes Gehäuse

Selbst die vorsichtigste Person lässt gelegentlich Dinge fallen. Aus diesem Grund ist die Philips EcoPro40 mit einem robusten Gehäuse ausgestattet, das den gelegentlichen Fall auf den Boden übersteht.

VERPACKUNG	PHILIPS BEZEICHNUNG	REFERENZ	MOQ	EAN1 CODE	EAN3 CODE	GOC	VOLT
Blister	ECOPRO40 LED LAMP RC420 3.7V B1	RC420B1	3	8719018050571	8719018050700	5057131	3,7V

Beschreibung	12NC	LEVEL1 (Single box)				LEVEL 3 (Outer box)				LEVEL 4 (Pallet)				
		Qty	Länge (Cm)	Breite (Cm)	Höhe (Cm)	Qty	Länge (Cm)	Breite (Cm)	Höhe (Cm)	Brutto gewicht (Kg)	Qty	Länge (Cm)	Breite (Cm)	Höhe (Cm)
ECOPRO40 LED LAMP RC420 3.7V B1	9237.999.18001	1	36,00	18,8	5,2	3	33	20,5	38	4,516	270	120,00	800,00	130,00



2017 © Lumileds Holding B.V. All rights reserved.  
The Philips trademark and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. Specifications are subject to change without notice.