



PHILIPS

EcoPro

LED-Arbeitsleuchten



**Vielseitige LED-Leuchten
- hell und praktisch**

Vielseitige und leistungsstarke LED-Arbeitsleuchten für den täglichen Gebrauch

Philips EcoPro50

Tragbarer und wiederaufladbarer LED-Strahler aus Aluminium



- **Leistungsstarkes LED-Licht:** bis zu 1.000 Lumen
- **Natürliches weißes Licht:** 6.500 K
- **Lange Betriebsdauer:** bis zu 6 Stunden (mit Batteriestandsanzeige)
- **Hohe Stoß- (IP54) und Wasserfestigkeit (IK08)**
- **Freihandbetrieb:** robuste magnetische Halterung
- **Powerbank-Funktion:** zum Laden anderer Geräte

Philips EcoPro40

Wiederaufladbare Handleuchte



- **Helles LED-Licht:** bis zu 300 Lumen (Boost-Modus)
- **Natürliches weißes Licht:** 6.500 K
- **Optimierte Betriebsdauer:** bis zu 8 Stunden
- **Handliche Arbeitslampe:** rutschfester Griff und leicht
- **Freihandbetrieb:** robuste Magnete und um 360° drehbarer Haken

Philips EcoPro20

Praktische Kompaktleuchte



- **LED-Licht:** bis zu 220 Lumen
- **Natürliches weißes Licht:** 6.500 K
- **Gute Betriebsdauer:** bis zu 3,5 Stunden
- **Freihandbetrieb:** magnetischer, um 180° drehbarer Fuß und um 360° drehbarer Haken
- **Powerbank-Funktion:** zum Laden anderer Geräte

Bestellinformationen

Produktname	Bestellnummer	GOC	EAN1	EAN3	Verpackungseinheit
EcoPro50	RC520C1	05071745	8719018050717	8719018050724	3
EcoPro40	RC420B1	05057145	8719018050571	8719018050700	3
EcoPro20	RC320B1	05055745	8719018050557	8719018050564	3



Erklärungen zu Produktfunktionen

Betriebsfunktionen



USB-kompatibel
Aufladen der Arbeitslampe über Micro-USB (Micro-USB-Kabel enthalten, EcoPro50: inkl. EU-Netzteil).



Powerbank
Möglichkeit, andere Geräte über die Arbeitslampe zu laden.



Kennzeichnung der Schutzart
Je höher die IP-Schutzklasse, desto höher die Wasser- und Staubdichtigkeit.



Stoßfestigkeit
Je höher die IK-Klasse, desto höher die Robustheit gegen Stöße.



Starker Magnet
Kraftvolle Magnet für den Freihandbetrieb.



Um 360° drehbarer Haken
Um 360° drehbarer Haken für den Freihandbetrieb.

Philips
Arbeitsbeleuchtung

EcoPro LED
Arbeitsleuchte

EcoPro50

Vielseitige LED- Leuchte – hell und praktisch

Tragbarer und wiederaufladbarer LED-Strahler aus Aluminium

Klein, aber leistungsstark, vielseitig und dennoch robust, liefert die Philips EcoPro50 wiederaufladbare LED-Arbeitsleuchte das helle weiße Licht, das Sie benötigen, um große dunkle Bereiche zu beleuchten. Genießen Sie bis zu 6 Stunden Dauerbetrieb, bevor Sie den Akku laden müssen.

Kraftvolles helles weißes Licht

- Kraftvolles Licht während Sie arbeiten

Robuste Lampe für den täglichen Gebrauch

- Stoßfestigkeit in Fallversuchen nachgewiesen
- Wasserdicht gegen Spritzer

Vielseitig und einfach zu bedienen

- Durch den drehbaren Griff können Sie das Licht für das beidhändige Arbeiten positionieren
- Laden Sie andere Geräte mit einem nützlichen USB-Anschluss auf
- Magnetisches Montagezubehör für das beidhändige Arbeiten

Wiederaufladbarer Akku mit Akkulaufzeitanzeige

- Wiederaufladbarer Akku hält bis zu 6 Stunden



1000 lm
500 lm eco mode

<3.5 h
<6 h spot

5 h

1500 cycles

IK08

3 m

IP54



PHILIPS



Highlights

Leistungsstarkes weißes Licht (1000 Lumen / 10W) leuchtet großflächig

Ganz gleich, ob Sie eine Arbeitsfläche beleuchten, eine Wandlampe vorübergehend ersetzen oder Outdoor-Aktivitäten beleuchten möchten, die Philips EcoPro50 eignet sich perfekt für die Beleuchtung großer dunkler Bereiche. Mit 1000 Lumen (10 W) liefert das gleichmäßig helle Licht einen superbreiten Lichtstrahl. Wenn Sie weniger Licht und mehr Akkulaufzeit benötigen, können Sie auf einen Eco-Modus mit 500 Lumen (5 W) umschalten.

Durch den drehbaren Griff können Sie das Licht positionieren und mit beiden Händen arbeiten

Manchmal benötigen Sie eine freihändige Beleuchtung, damit Sie sich auf Ihre Aufgabe konzentrieren können. Der um 180° drehbare Griff auf der Rückseite der EcoPro50 gibt Ihnen die Freiheit, den Projektor nach Bedarf zu positionieren. Sie können den Griff auch als einen Haken verwenden, um das Licht aufzuhängen, oder als Unterstützung, um es selbst aufzustellen. Dank dieser Vielseitigkeit können Sie das Licht genau dorthin richten, wo Sie es benötigen.

Der Akku hält bis zu 6 Stunden pro Ladung

Einmal aufgeladen, liefert Ihr Philips EcoPro50 bis zu 3,5 Stunden lang helles, weißes Licht (1000 Lumen / 10 W). Wenn Sie eine längere Akkulaufzeit benötigen, wechseln Sie einfach in den Eco-Modus (500 Lumen / 5 W) und genießen Sie 6 Stunden Dauerlicht.

Stoßfestigkeit in Fallversuchen nachgewiesen

Da Sie Philips EcoPro50 für verschiedene Aktivitäten im Innen- und Außenbereich verwenden können, haben wir dafür gesorgt, dass die Lampe so langlebig ist. Getestet in 3-Meter-Falltests übersteht das Gerät gelegentliche Stürze während des Gebrauchs.

Laden Sie andere Geräte mit einem nützlichen USB-Anschluss auf

Philips EcoPro50 kann auch als Powerbank verwendet werden, um andere Geräte wie z. B. Ihr Handy aufzuladen. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Anschluss auf der Rückseite der Lampe an und es beginnt mit dem Laden.

Die Anzeige zeigt Ihnen die Akkulaufzeit an

Machen Sie sich keine Sorgen, dass Ihr Licht genau dann stirbt, wenn Sie es am meisten brauchen. Auf der Rückseite des Philips EcoPro50 finden Sie eine Batterie-Lebensdaueranzeige, die Ihnen genau sagt, wann Sie den Akku wieder aufladen müssen.

Wasserdicht gegen Spritzer

Da Sie Philips EcoPro50 für verschiedene Aktivitäten im Innen- und Außenbereich verwenden können, ist die Lampe für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen ausgelegt. Wasserbeständig funktioniert das Gerät auch bei Spritzern, beispielsweise bei leichtem Regen.

Magnetisches Montagezubehör für beidhändiges Arbeiten

Philips EcoPro50 wird außerdem mit einem magnetischen Montagezubehör geliefert. Befestigen Sie es einfach am Griff, um den Projektor auf eine beliebige Metalloberfläche zu montieren. Perfekt für den Einsatz in einer Garage oder einer anderen Baustelle.

VERPACKUNG	PHILIPS BEZEICHNUNG	REFERENZ	MOQ	EAN1 CODE	EAN3 CODE	GOC	VOLT
Box	ECOPRO50 LED LAMP RC520 3.7V C1	RC520C1	3	8719018050717	8719018050724	5071731	3,7V

Beschreibung	12NC	LEVEL1 (Single box)				LEVEL 3 (Outer box)				LEVEL 4 (Pallet)				
		Qty	Länge (Cm)	Breite (Cm)	Höhe (Cm)	Qty	Länge (Cm)	Breite (Cm)	Höhe (Cm)	Brutto Gewicht (Kg)	Qty	Länge (Cm)	Breite (Cm)	Höhe (Cm)
ECOPRO50 LED LAMP RC520 3.7V C1	9237.999.18101	1	28,00	15,1	5,6	3	57,5	18	17	7,865	270	120,00	800,00	130,00

