



**PHILIPS**

EcoPro

LED-Arbeitsleuchten



**Vielseitige LED-Leuchten  
- hell und praktisch**

# Vielseitige und leistungsstarke LED-Arbeitsleuchten für den täglichen Gebrauch

## Philips EcoPro50

Tragbarer und wiederaufladbarer LED-Strahler aus Aluminium



- **Leistungsstarkes LED-Licht:** bis zu 1.000 Lumen
- **Natürliches weißes Licht:** 6.500 K
- **Lange Betriebsdauer:** bis zu 6 Stunden (mit Batteriestandsanzeige)
- **Hohe Stoß- (IP54) und Wasserfestigkeit (IK08)**
- **Freihandbetrieb:** robuste magnetische Halterung
- **Powerbank-Funktion:** zum Laden anderer Geräte

## Philips EcoPro40

Wiederaufladbare Handleuchte



- **Helles LED-Licht:** bis zu 300 Lumen (Boost-Modus)
- **Natürliches weißes Licht:** 6.500 K
- **Optimierte Betriebsdauer:** bis zu 8 Stunden
- **Handliche Arbeitslampe:** rutschfester Griff und leicht
- **Freihandbetrieb:** robuste Magnete und um 360° drehbarer Haken

## Philips EcoPro20

Praktische Kompaktleuchte



- **LED-Licht:** bis zu 220 Lumen
- **Natürliches weißes Licht:** 6.500 K
- **Gute Betriebsdauer:** bis zu 3,5 Stunden
- **Freihandbetrieb:** magnetischer, um 180° drehbarer Fuß und um 360° drehbarer Haken
- **Powerbank-Funktion:** zum Laden anderer Geräte

# Bestellinformationen

Produktname	Bestellnummer	GOC	EAN1	EAN3	Verpackungseinheit
EcoPro50	RC520C1	05071745	8719018050717	8719018050724	3
EcoPro40	RC420B1	05057145	8719018050571	8719018050700	3
EcoPro20	RC320B1	05055745	8719018050557	8719018050564	3



# Erklärungen zu Produktfunktionen

## Betriebsfunktionen



**USB-kompatibel**  
Aufladen der Arbeitslampe über Micro-USB (Micro-USB-Kabel enthalten, EcoPro50: inkl. EU-Netzteil).



**Powerbank**  
Möglichkeit, andere Geräte über die Arbeitslampe zu laden.

## Robustheit



**Kennzeichnung der Schutzart**  
Je höher die IP-Schutzklasse, desto höher die Wasser- und Staubdichtigkeit.



**Stoßfestigkeit**  
Je höher die IK-Klasse, desto höher die Robustheit gegen Stöße.

## Freihandbetrieb



**Starker Magnet**  
Kraftvolle Magnet für den Freihandbetrieb.



**Um 360° drehbarer Haken**  
Um 360° drehbarer Haken für den Freihandbetrieb.

Philips  
Arbeitsbeleuchtung

EcoPro LED  
Arbeitsleuchte

EcoPro20

## Vielseitige LED- Leuchte – hell und praktisch

### Praktische Kompaktleuchte

Die Philips EcoPro20 ist eine kleine wieder aufladbare Arbeitslampe, die leicht in Ihre Tasche passt. Mit dem ausziehbaren Haken und dem Magneten lässt es sich gut mit beiden Händen arbeiten. Sie ist ideal für schnelle Inspektionsarbeiten und ist für den alltäglichen Gebrauch geeignet.



#### Helles Arbeitslicht

- Helles angenehmes Licht (220 Lumen / 2 W) für den täglichen Gebrauch geeignet

#### Praktisch und Vielseitig

- Kleine und handliche Arbeitsleuchte für den täglichen Gebrauch
- 180 ° schwenkbare Basis, um das Licht dorthin zu lenken, wo es benötigt wird
- 360 ° drehbarer Haken für bequemes arbeiten mit beiden Händen
- Starker Magnet auf der schwenkbaren Basis für den freihändigen Gebrauch

#### Praktisch für den täglichen Gebrauch

- Laden Sie andere Geräte mit einem nützlichen USB-Anschluss auf
- Wiederaufladbare Lithium-Batterie hält bis zu 3,5 Stunden pro Ladung
- Robustes und stoßfestes Gehäuse



**PHILIPS**

# Highlights



## Helles, komfortables Licht

Ob Sie in Ihrer Garage sind und dort heimwerken oder versuchen, ein Gerät zu reparieren, es ist immer praktisch, eine kleine Lampe in der Tasche zu haben. Die Philips EcoPro20 liefert bis zu 220 Lumen (2 W) angenehmes weißes Licht (6.000 K) und beleuchtet, woran Sie gerade arbeiten. So können Sie alle Details sehen, die Sie benötigen, um Ihre Arbeit schnell zu erledigen.

## Starker Magnet für beidhändiges arbeiten

Um mit beiden Händen arbeiten zu können, ist ein starker Magnet in die schwenkbare Basis integriert. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie in der Nähe mit Metalloberflächen arbeiten, z. B. wenn Sie einen Motor reparieren oder Maschinen warten. Stecken Sie den Magneten einfach auf Metall und verwenden Sie dann die schwenkbare Basis, um das Licht genau dorthin zu richten, wo Sie es brauchen.

## Kleine und handliche Kompaktleuchte

Klein und leicht passt die Philips EcoPro20 problemlos in Ihre Tasche. Wo auch immer Sie arbeiten und woran Sie gerade arbeiten, dieses handliche Licht wird Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu erledigen.

## Nützlicher USB-Ladeanschluss

Philips EcoPro20 kann auch als Powerbank verwendet werden, um andere Geräte wie z. B. Ihr Handy aufzuladen. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Anschluss an der Unterseite der Lampe an, und der Ladevorgang beginnt.

## Direktes Licht, wo Sie es brauchen

Benötigen Sie bei der Arbeit Licht aus einem anderen Blickwinkel? Kein Problem. Philips EcoPro20 ist mit einer um 180 ° schwenkbaren Basis ausgestattet, sodass Sie das Licht ganz genau dorthin lenken können, wo Sie es am meisten benötigen.

## Stoßfest

Selbst die vorsichtigste Person lässt gelegentlich Dinge fallen. Aus diesem Grund ist die Philips EcoPro20 mit einem robusten Gehäuse ausgestattet, sodass sie auch gelegentlich auf den Boden fallen kann.

## Bis zu 3,5 Stunden Akku Laufzeit

Einmal aufgeladen, liefert Ihre Philips EcoPro20 bis zu 3,5 Stunden lang konstant helles Licht.

## 360° Haken für beidhändiges arbeiten

Wenn Sie beide Hände zum Arbeiten brauchen, haken Sie die Eco Pro20 einfach in der Nähe mit ihrem eingebauten 360° einziehbaren Drehhaken ein.

Verpackung	PHILIPS BEZEICHNUNG	REFERENZ	MOQ	EAN1 CODE	EAN3 CODE	GOC	VOLT
Blister	ECOPRO20 LED LAMP RC320 3.7V B1	RC320B1	3	8719018050557	8719018050564	5055731	3,7V

Beschreibung	12NC	LEVEL1 (Single box)				LEVEL 3 (Outer box)					LEVEL 4 (Pallet)			
		Qty	Länge (Cm)	Breite (Cm)	Höhe (Cm)	Qty	Länge (Cm)	Breite (Cm)	Höhe (Cm)	Brutto Gewicht (Kg)	Qty	Länge (Cm)	Breite (Cm)	Höhe (Cm)
ECOPRO20 LED LAMP RC320 3.7V B1	9237.999.17901	1	24,80	18,8	5,2	3	33	20,5	27	3,103	360	120,00	800,00	120,00

