

KERN SW 2000

Professionelles Schallpegelmessgerät der Premium-Klasse



Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 350 x 280 x 90 mm

Bruttogewicht: 1,300 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 700 g

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 300 x 80 x 36 mm

Gehäusematerial: Kunststoff

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 0,100 db

Messbereich [Max]: 136 db

Wägeeinheiten: dB

Funktionen

Data-Hold-Funktion: ja

Grenzwertfunktion: ja

Optisches Bereit-Signal: ja

Peak-Funktion: ja

Umgebungsbedingungen

Verwendungstemperatur (max.): 50 °C

Verwendungstemperatur (min.): -10 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer: 10 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO

Kategorie

Kategorie: Schallpegelmessgeräte

Marke: Sauter

Produktgruppe: Schallpegelmessgerät