

# KERN HK-DB

Premium-Durometer für Härteprüfungen



## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 365 x 305 x 120 mm

Bruttogewicht: 6 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 450 g

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Gehäusematerial: Aluminiumguss

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 132 x 82 x 31 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit:	1
Messbereich (Max):	960
Messbereich (Min):	170
Präzision (von [Max]):	1 %
Standardsensor:	D
Wägeeinheiten:	HB HL HRB HRC HV

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,100 cm
----------------------	----------

## Funktionen

Automatische Sensorerkennung:	ja
Durchschnittsbildung:	ja
Testet in alle Prüfrichtungen (360°):	ja

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	200 h
-------------------------	-------

## Dienstleistungen

ISO-Kalibrierschein:	961-131
----------------------	---------

## Kategorie

Kategorie:	Härteprüfgeräte
Marke:	Sauter
Produktgruppe:	Elektronisches Leeb-Härteprüfgerät