

KERN HO1K

Premium UCI Härteprüfgerät für Rockwell, Brinell und Vickers



Bruttogewicht:	5 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	500 g
UN-Nummer (Gefahrgut):	3481
Versandart:	Paketsdienst

Bauform

Gehäusematerial:	Metall
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	160 x 83 x 28 mm

Messsystem

Wä geeinheiten:	HB HL HRB HRC HV MPa
-----------------	----------------------

Funktionen

Durchschnittsbildung:	ja
Grenzwertfunktion:	ja
Optisches Bereit-Signal:	ja
Statistikfunktion:	ja
Testet in alle Prüfrichtungen (360°):	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	6 h
Akkuladezeit:	8 h
Eingangsspannung:	110 - 240 V
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

Dienstleistungen

ISO-Kalibrierschein:	961-270
----------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Härteprüfgeräte
Marke:	Sauter

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	395 x 315 x 140 mm
---------------------------------	--------------------