

**EDELSTAHL**

# KLINGELTASTER

**MIT AUTOMATISCHER BELEUCHTUNG VON ADRESSFELD UND NAMENSCHILD**

- Einfache Montage (Anschluss an vorhandenen Klingeldraht)
- Lichtsensor-gesteuert: Adressfeld und Klingeltaster schalten automatisch »EIN« bei Dunkelheit und »AUS« bei Helligkeit
- Lichtstärke mit Dimmer individuell einstellbar
- Nur 12 mm flach für Aufputzmontage
- Gleichmäßige weiße LED-Beleuchtung von Adressfeld und Klingeltaster
- Optische Quittierung des Klingeltasters - kurzes grünes Aufleuchten bei Betätigung (abschaltbar)
- Geeignet für 8-24 Volt Klingeltrafo
- Stromverbrauch unter 1 Watt
- Spritzwassergeschütztes Metall-Gehäuse gem. IP44
- Alle Schrauben aus Edelstahl


**LICHT-SENSOR**
**EIN BEI DUNKELHEIT  
AUS BEI HELLIGKEIT**
**LICHTDIMMER  
LEUCHT-HELLIGKEIT  
EINSTELLBAR**
**OPTISCHE  
KLINGEL  
ANZEIGE**
**FÜR 8-24 VOLT  
KLINGEL-TRAFO**
**STROM-  
VERBRAUCH  
UNTER 1 WATT**
**EINFACHE  
AUFPUTZ-  
MONTAGE**
**12 mm  
FLACH**

**OPTISCHE KLINGELANZEIGE**

Beim Drücken des Klingeltasters leuchtet dieser kurzzeitig grün auf



12 mm flach

**KT-EG**
**EDELSTAHL • 1-3 FAMILIENHAUS**

<b>MODELL</b>	KT-1.1 EG (Art-Nr: 41065), KT-2.1 EG (Art-Nr: 41066), KT-3.1 EG (Art-Nr: 41067)
<b>LIEFERUMFANG</b>	1x Klingeltaster, 1x Torx-Schraubendreher
<b>GERÄT</b>	124 x 200 x 12 mm (B x H x T)
<b>VERPACKUNG</b>	212 x 315 x 30 mm (B x H x T) • 755 g
<b>VE</b>	10 Stück • 335 x 230 x 260 mm (B x H x T) • 8,4 kg
<b>STROMVERSORGUNG</b>	8-24 V Klingeltrafo • Stromverbrauch < 1W
<b>ZUSATZ-INFO</b>	Temperaturbereich: -20°C bis +50° C • Kontaktbelastbarkeit: max. 1A
<b>ZULASSUNG</b>	Europäische Union
<b>EAN-CODE</b>	Mod. KT-1 EG: 4250109135318 • KT-2 EG: 4250109135325 • KT-3 EG: 4250109135332