



## ANRUFEN/SPRECHEN

- ➔ Hörergerätekompatibel
- ➔ Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 50dB
- ➔ Tonregelung (3 Stufen)
- ➔ 10 Direktwahltasten mit Foto auf der Basisstation: Wählen durch Foto, Name oder nach klassischem Art
- ➔ Mögliche Abspeicherung von Nachrichten für jede der 10 Fotos
- ➔ Freisprechfunktion auf der Basisstation und auf dem Mobilteil
- ➔ Lautsprecher Einstellung
- ➔ Telefonbuch (bis zu 50 Einträge in dem Mobilteil)
- ➔ Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern
- ➔ Direktwahltaste zum Telefonbuch auf dem Mobilteil
- ➔ Direktwahltaste zum Menü auf dem Mobilteil
- ➔ R-Taste zu Doppelanruf
- ➔ Flashzeit (100ms/300ms/600ms)
- ➔ Sprachwahl: Englisch, Französisch, Deutsch und Niederländisch
- ➔ Breite Tasten mit Hintergrundlicht

## LCD DISPLAY DES MOBILTEILS

- ➔ Weiße Hintergrundbeleuchtung
- ➔ 7 wählbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch und Portugiesisch
- ➔ Maße : 40x40mm
- ➔ Display : 2-Zeilen Dot matrix + 2-Zeilen Symbol; Schriftgröße: 7mm
- ➔ Uhrzeit und Datumanzeige
- ➔ Uhr : 12/24 Uhr
- ➔ 10 programmierbare Weckwarnungen mit Snooze-funcion
- ➔ Symbol für neue Nachricht
- ➔ Anzeige für Verbingsdauer

## ANRUFER ID \*

- ➔ Anruferkennung wenn aufgelegt (Typ 1) oder im Gespräch (Typ 2)
  - 20 eingehenden Rufnummer
  - 10 ausgehenden Rufnummer
- ➔ ID des Anrufers auch bei wartende Anrufe
- ➔ Übertragung einer Rufnummer ins Telefonbuch möglich
- ➔ Symbol für Anruf in Warteschleife
- ➔ Symbol bei neuem Anruf

## ANRUFBEANTWORTER

- ➔ 30 Minuten Aufnahmezeit
- ➔ 1 Ansage
- ➔ Anrufbeantworter mit Aufnahmegerät
- ➔ 4-Zahlen PIN Code für Fernabfrage
- ➔ Bedienung für Nachrichten auf den Mobilteil
- ➔ Löschen einzelner/aller Nachrichten
- ➔ Uhrzeit und Datum für die gespeicherte Nachrichten
- ➔ 3 Sprachen wählbar (Englisch, Französisch, Deutsch)

## MEHRERE MOBILTEILE

- ➔ Dreifache Konferenzschaltung mit Datenschutz
- ➔ Bis zu 1 Basisstation und bis zu 4 Mobilteile
- ➔ Anrufweiterleitung externer/interner Anrufe (bei Benutzung mehrerer Hörer)
- ➔ Sprechanlage zwischen Mobilteilen



Auch als DUO Version :  
AMPLIDECT595 Photo-2  
erhältlich



## SPRACHANSAGE

- ➔ Sprachansage : Nummer, Anrufe und Namen der 10 Foto-Direktwahltasten
- ➔ Anruferkennung und Nummernanzeige
- ➔ Mögliche Sprachen : Deutsch, Französisch, English, Niederländisch

## KLINGEL

- ➔ 10 Extra laute und klare Melodies :
  - 5 polyphone and 5 normale auf dem Mobilteil
  - 5 normale auf der Basisstation
- ➔ Einstellbare Klingellautstärke : MUTE + 5 Stufen
- ➔ Zuordenbare Klingeltöne für die Kontakte im Telefonbuch
- ➔ Optische Anrufanzeige

## TECHNISCHE ANGABEN

- ➔ 3xAAA batterien ni-Mh 1.2V 600mA (enthalten)
- ➔ Dauerspeicher
- ➔ Funktioniert mit Netzadapter (enthalten)
- ➔ Ton-/Dezimalfrequenzwahl
- ➔ Standby-Zeit : 4 Tagen
- ➔ Dauergesprächszeit : 10 Stunden
- ➔ GAP-kompatibel
- ➔ Reichweite :
  - bis 50m im Inneren
  - bis 300m im Freifeld
- ➔ Maße :
  - Mobilteil : 187x55x25 mm
  - Basisstation : 136x91x105 mm

## KOMPATIBLE ZUBEHÖREN (optional)

- ➔ AmpliDect595 AD

## PRODUKTE IN DERSELBEN REIHE

- ➔ AmpliDect295
- ➔ AmpliDect295 DUO
- ➔ AmpliDect295 Photo
- ➔ AmpliDect Combi 295
- ➔ AmpliDect Combi Photo 295
- ➔ AmpliDect295 SOS-PRO