



ANRUFEN/SPRECHEN

- ➔ Hörgerätekompatibel
- ➔ Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB
- ➔ Freisprechfunktion
- ➔ Lautsprecher Einstellung
- ➔ Telefonbuch (50 : Einträge)
- ➔ Direktwahltaste zum Telefonbuch
- ➔ R-Taste für Doppelanruf
- ➔ Menütaste
- ➔ Wahlwiederholungstaste (letzte gewählte Rufnummer)
- ➔ Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern
- ➔ Flashzeit (100ms/300ms/600ms)
- ➔ Stummfunktion
- ➔ Ergonomisch entworfenes Handset
- ➔ Tastatur : Breite Tasten, Tastenton

LCD-Display

- ➔ Weiße Hintergrundbeleuchtung
- ➔ Alphanumerische Einstellung/ 4 Zeilen / Schriftgröße 7 mm
- ➔ Maße : 40x40mm
- ➔ 6 wählbare Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch
- ➔ Navigationsmenü
- ➔ Uhrzeit und Datumanzeige
- ➔ Wecker Funktion
- ➔ Tastensperre
- ➔ Anzeige für Verbindungsdauer

ANTRUFBEANTWORTER

- ➔ 15 Minuten Aufnahmezeit
- ➔ 2 Ansagen
- ➔ 2 Modi für AB (nur Ansage oder mit Aufzeichnung)
- ➔ Anzeige der Anzahl der ungelesenen Nachrichten
- ➔ Fernabfrage
- ➔ PIN-Code für Fernabfrage
- ➔ Abhören der Nachrichten durch Hörer
- ➔ Löschen einzelner/aller Nachrichten
- ➔ 3 Sprachen wählbar (Englisch, Französisch, Deutsch)

PRODUKTEIGENSCHAFT SOS-PRO 295

- ➔ 5 Tasten auf dem SOS-PRO 295 :
 - Volume +, Volume-, 2 Direktwahltasten
 - SOS-Taste/Antworten für eingehende Anrufe
- ➔ Einstellbare Klingellautstärke
- ➔ Einstellbare Volume des Lautsprechers- (5 Stufen)
- ➔ Freisprechfunktion
- ➔ Piepton, wenn das SOS-PRO 295 außerhalb der Reichweite der Basisstation ist.
- ➔ Optische Anzeige der Batteriestand (rote LED)
- ➔ Optische Anzeige falls Anruf oder während eines Telefongesprächs (grüne LED)
- ➔ 4 Notrufnummern programmierbar
- ➔ Selbstaufnehmbare Notansage oder die existierende Ansage in 3 wählbaren Sprachen benutzen (Englisch, Französisch, Deutsch)



KLINGEL

- ➔ 5 polyphonen und 5 normalen Klingeltönen
- ➔ Zuordenbare Klingeltöne für die Kontakten im Telefonbuch
- ➔ Einstellbare Klingellautstärke : MUTE + 5 Stufen
- ➔ Optische Anrufanzeige

TECHNISCHE ANGABEN

- ➔ DECT
- ➔ Dauerspeicher
- ➔ Funktioniert mit Netzadapter (enthalten)
- ➔ 1 wiederaufladbare Batterie Ni-Mh 2.4V 500mA (enthalten)
- ➔ Ton-/Dezimalfrequenzwahl
- ➔ Maße :
 - o Mobilteil : 172x55x25 mm
 - o Basisstation : 136x91x105 mm
- ➔ Standby-Zeit : 4 Tagen
- ➔ Dauergesprächszeit : 8 Stunden
- ➔ GAP-kompatibel
- ➔ Reichweite :
 - o bis 50m im Inneren
 - o bis 300m im Freifeld

ANRUFRER ID*

- ➔ Anruferkennung wenn aufgelegt (Typ 1) oder im Gespräch (Typ 2)
 - o 20 eingehenden Rufnummer
 - o 10 ausgehenden Rufnummer
- ➔ Übertragung einer Rufnummer ins Telefonbuch möglich
- ➔ Namen- und Telefonnummernanzeige
- ➔ Symbol für Anruf in Warteschleife
- ➔ Symbol bei neuem Anruf

Kompatible ZUBEHÖREN (optional)

- ➔ SOS-PRO 295
- ➔ Zusatzhörer AMPLIDECT 295
- ➔ PhotoDect295

AmpliDect295 AD PhotoDect295



Mitgeliefertes Zubehör ; SOS-PRO 295

- 2 Direktwahltasten
- SOS-Taste/Antworten für eingehende Anrufe

TECHNISCHE ANGABEN SOS-PRO 295

- ➔ GAP Technologie
- ➔ Batterie 450mAh Li-Polymer
- ➔ Standby-Zeit : 100 Stunden
- ➔ Dauergesprächszeit : zwischen 5 und 7 Stunden (je nach dem Volumen)
- ➔ Lädt automatisch in der Basisstation auf
- ➔ Reichweite außen 200m und innen 30m
- ➔ Gewicht des Empfängers : 61g

*Zur Anwendung der Anruferkennung ist die Anmeldung zum Anruferkennungsdienst Ihres Netzanbieters erforderlich.
Dieses Dokument kann auf keinen Fall als Vertrag angesehen werden. Alle darin enthaltenen Informationen haben
Beispielcharakter und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.