



ANRUFEN/SPRECHEN

- ➔ Hörgerätekompatibel
- ➔ Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB
- ➔ 10 Direktwahltasten mit Foto auf der Basisstation: Wählen durch Foto, Name oder nach klassischem Art
- ➔ Freisprechfunktion auf der Basisstation und auf dem Mobilteil
- ➔ Lautsprecher Einstellung
- ➔ Telefonbuch (bis zu 50 Einträge in dem Mobilteil)
- ➔ Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern
- ➔ R-Taste zu Doppelanruf
- ➔ Direktwahltaste zum Telefonbuch auf dem Mobilteil
- ➔ Direktwahltaste zum Menü auf dem Mobilteil
- ➔ Flashzeit (100ms/300ms/600ms)
- ➔ Breite Tasten

LCD-Display

- ➔ Weiße Hintergrundbeleuchtung
- ➔ 7 wählbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch und Russisch
- ➔ Maße : 40x40mm
- ➔ Alphanumerische Einstellung/ 4 Zeilen / Schriftgröße 7 mm
- ➔ Uhrzeit und Datumanzeige
- ➔ Uhrzeitanzeige: 12/24 Uhr
- ➔ Wecker mit Schlummer-Funktion
- ➔ Tastensperre
- ➔ Piktogramm für empfangene Nachrichten
- ➔ Anzeige für Verbindungsdauer
- ➔ Navigationsmenü

KLINGEL

- ➔ 5 polyphonen und 5 normalen Klingeltönen auf dem Mobilteil
- ➔ 5 normalen auf der Basisstation
- ➔ Zuordenbare Klingeltöne für die Kontakte im Telefonbuch
- ➔ Einstellbare Klingellautstärke : MUTE + 5 Stufen
- ➔ Optische Anrufanzeige

ANRUFBEANTWORTER

- ➔ 14 Minuten Aufnahmezeit
- ➔ 2 Ansagen
- ➔ 2 Modi für AB (nur Ansage oder mit Aufzeichnung)
- ➔ Fernabfrage
- ➔ PIN-Code für Fernabfrage
- ➔ Abhören der Nachrichten durch Hörer
- ➔ Löschen einzelner/aller Nachrichten
- ➔ Zeit- und Datumstempelung der Nachrichten
- ➔ 3 Sprachen wählbar (Englisch, Französisch, Deutsch)

MEHRERE MOBILTEILE

- ➔ Ortung des Mobilteils
- ➔ Dreifache Konferenzschaltung
- ➔ Mehrere Basisstationen (4 max.) / Mehrere Mobilteile (4 max.)
- ➔ Anrufweiterleitung externer Anrufe (bei Benutzung mehrerer Hörer)
- ➔ Sprechanlage zwischen Mobilteilen

TECHNISCHE ANGABEN

- ➔ DECT
- ➔ Dauerspeicher
- ➔ Funktioniert mit DC-Netzadapter (enthalten)
- ➔ 1 wiederaufladbare Batterie Ni-Mh 2.4V 500mA (enthalten)
- ➔ Maße :
 - Mobilteil : 172x55x25 mm
 - Basisstation : 136x91x105 mm
- ➔ Standby-Zeit : 4 Tagen
- ➔ Dauergesprächszeit : 8 Stunden
- ➔ GAP-kompatibel
- ➔ Reichweite :
 - bis 50m im Inneren
 - bis 300m im Freifeld

ANRUFRER ID*

- ➔ Anruferkennung wenn aufgelegt (Typ 1) oder im Gespräch (Typ 2)
 - 20 eingehenden Rufnummer
 - 10 ausgehenden Rufnummer
- ➔ Übertragung einer Rufnummer ins Telefonbuch möglich
- ➔ Namen- und Telefonnummernanzeige
- ➔ Symbol für Anruf in Warteschleife
- ➔ Symbol bei neuem Anruf

Kompatible ZUBEHÖREN (optional)

- ➔ Zusatzhörer AMPLIDECT 295 AD
- ➔ Zusatzhörer PhotoDect295



Amplitect295 AD



PhotoDect295

PRODUKTE IN DERSELBEN REIHE

- ➔ AmpliDect295
- ➔ AmpliDect295 DUO
- ➔ AmpliDect Combi Photo 295
- ➔ AmpliDect295 SOS-PRO