



ANRUFEN/SPRECHEN

- ➔ Hörgerätekompatibel
- ➔ Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB
- ➔ Freisprechfunktion
- ➔ Lautsprecher Einstellung
- ➔ Telefonbuch (50: Einträge)
- ➔ Direktwahltaste zum Telefonbuch
- ➔ R-Taste für Doppelanruf
- ➔ Menütaste
- ➔ Wahlwiederholungstaste (letzte gewählte Rufnummer)
- ➔ Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern
- ➔ Flashzeit (100ms/300ms/600ms)
- ➔ Stummfunktion
- ➔ Ergonomisch entworfenes Handset
- ➔ Tastatur
 - Breite Tasten
 - Tastenton

LCD-Display

- ➔ Weiße Hintergrundbeleuchtung
- ➔ Alphanumerische Einstellung/ 4 Zeilen / Schriftgröße 7 mm
- ➔ Maße : 40x40mm
- ➔ 7 wählbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch und Russisch
- ➔ Navigationsmenü
- ➔ Uhrzeit und Datumanzeige
- ➔ Wecker Funktion
- ➔ Tastensperre
- ➔ Anzeige für Verbindungsdauer

KLINGEL

- ➔ 5 polyphonen und 5 normalen Klingeltönen
- ➔ Zuordenbare Klingeltöne für die Kontakte im Telefonbuch
- ➔ Einstellbare Klingellautstärke : MUTE + 5 Stufen
- ➔ Optische Anrufanzeige

TECHNISCHE ANGABEN

- ➔ DECT
- ➔ Dauerspeicher
- ➔ Funktioniert mit Netzadapter (enthalten)
- ➔ 1 wiederaufladbare Batterie Ni-Mh 2.4V 500mA (enthalten)
- ➔ Ton-/Dezimalfrequenzwahl
- ➔ Maße :
 - Mobilteil : 172x55x25 mm
 - Basisstation : 136x91x105 mm
- ➔ Standby-Zeit : 4 Tagen
- ➔ Dauergesprächszeit : 8 Stunden
- ➔ GAP-kompatibel
- ➔ Reichweite :
 - bis 50m im Inneren
 - bis 300m im Freifeld

PRODUKTE IN DERSELBEN REIHE :

- ➔ AmpliDect295
- ➔ AmpliDect295 DUO
- ➔ AmpliDect Combi Photo 295
- ➔ AmpliDect Combi 295
- ➔ AmpliDect295 SOS-PRO
- ➔ AmpliDect295 Photo

