



**ANRUFEN/SPRECHEN**

- Hörgerätekompatibel (HAC)
- Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB
- 4 Direktwahltasten mit Foto :
  - Breite Fototasten : 3 x 2 cm
- Freisprechfunktion
- Lautsprecher Einstellung
- Optische Anrufanzeige
- Automatisches Abnehmen / Auflegen

**KLINGEL**

- Hörer
  - 1 Klingelton

**TECHNICHE ANGABEN**

- DECT
- Dauerspeicher
- 1 wiederaufladbare Batterie Typ ni-Mh 2.4V 500mA (enthalten)
- Ladebasis (enthalten)
- Maße :
  - Basis : 78 x 70 x 76 mm
  - Hörer : 43 x 170 x 23 mm
- Stand-by Zeit : 4 Tage
- Dauergesprächszeit : 8 Stunden
- Reichweite :
  - bis 50m im Inneren
  - bis 300m im Freifeld



**PRODUKTE IN DERSELBEN REIHE:**

→ AmpliDect295

→ AmpliDect295 DUO

→ AmpliDect Combi Photo 295

→ AmpliDect Combi 295

→ AmpliDect295 SOS-PRO

→ AmpliDect295 Photo

