

## TEMPO LED

### Beschreibung:

Zeitschalter zur Ansteuerung von Beleuchtungen, Ventilatoren und Lüftern zur Montage in der UP-Dose direkt hinter dem Taster. Geeignet für alle marktüblichen Drucktaster.

- Schnelle und einfache Installation
- Kein Neutralleiter nötig
- Geeignet für alle marktüblichen Drucktaster
- Geeignet für alle dimmbaren Leuchtmittel, außer LED's mit elektromagnetischem Trafo und Leuchtstofflampen
- Laufzeit 15 Sek. bis 15 Min., nachschaltbar
- Integrierter Überlastungsschutz für Überhitzung und Überstrom

### Technische Daten:

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Eigenverbrauch	0,035 VA
Umgebungstemperatur	-10° C bis + 50° C

### Maximale Last

- Glühlampen: 150 W.
- Energiesparlampen: nicht geeignet
- Halogenlampen (Niedervolt/elektronischer Trafo): 100 VA
- Halogenlampen (Niedervolt/elektromagnetischer Trafo): 100 VA
- Halogenlampen (230 V AC): 150 W
- Leuchtstofflampen: nicht geeignet
- LED's (elektronischer Trafo): 100 VA.
- LED's (elektromagnetischer Trafo): nicht geeignet
- Ventilatoren: 50 VA

### Schutzart

IP 20 gemäß EN 60529

