

CONTROL LED

Beschreibung:

Helligkeitsregler, der ein reduziertes Beleuchtungsniveau ermöglicht um zum Beispiel in Museen oder Restaurants gewünschte Szenarien zu schaffen. Montage in der UP-Dose direkt hinter dem Taster. Geeignet für alle marktüblichen Drucktaster.

- Schnelle und einfache Installation
- Kein Neutralleiter nötig
- Geeignet für alle dimmbaren Leuchtmittel, außer LED's mit elektromagnetischem Trafo und Leuchtstofflampen
- Helligkeit zwischen 10% und 100% wählbar
- Integrierter Überlastungsschutz für Überhitzung und Überstrom

Technische Daten:

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Eigenverbrauch	0,035 VA
Umgebungstemperatur	-10° C bis + 50° C

Maximale Last

- Glühlampen: 150 W
- Energiesparlampen: 100 VA
- Halogenlampen (Niedervolt/elektronischer Trafo): 100 VA
- Halogenlampen (Niedervolt/elektromagnetischer Trafo): 100 VA
- Halogenlampen (230 V AC): 150 W
- Leuchtstofflampen: nicht geeignet
- LED's (elektronischer Trafo): 100 VA.
- LED's (elektromagnetischer Trafo): nicht geeignet

Schutzart

IP 20 gemäß EN 60529

