

## DimMax 380SLX

- Kann direkt an 230V/~50Hz angeschlossen werden
- Montage in Unterputzdose
- Für klassische Glühbirnen und Halogenlampen von 8 bis 420 Watt
- Für LED und LED-Leuchtfadenlampen bis zu 200 Watt
- Für klassische und elektronische Transformatoren
- Vier Schutzsysteme gegen: Überstrom, Kurzschluß und Überhitzung
- 2 klassische Betriebsarten: Phasenabschnittsteuerung, Phasenanschnittsteuerung
- 2 LED Betriebsarten: Stromoptimiert und antiflicker-optimiert für LED-Leuchtfadenlampen
- Niedriger Standby-Verbrauch
- Letzte Dimmstufe kann gespeichert werden
- 5 Jahre Garantie



Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise.



	66003003
Produkt	DimMax 380SLX
Anschluss über	Klemmen
Gehäusefarbe	schwarz
Länge	46 mm
Breite	46 mm
Höhe	18 mm
Gewicht	38 gr