

KIPPSCHALTER

PRODUKTNUMMER 9043.0101



TECHNISCHE DATEN

Produktnummer	9043.0101
Geschäftsbereich	Switches, Sensors & Controls
Produktfamilie	Kippschalter
Betätigungsart	direkt
Verpackungseinheit	100
ROHS Konform	ja
Schaltfunktion	Umschalter mit AUS-Stellung in der Mitte (SPDT - Center OFF)
Material fester Kontakt	Ag
Kontaktsystem	→ Elektrische Lebensdauer 5E4
Polzahl	1 - polig
Anschlüsse	Lötanschluss, abgedichtet
Mechanische Lebensdauer	1E5
Schaltleistung IEC	4 A 30 V DC 5 A 48 V AC
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 20 mOhm
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 1000 MOhm
Spannungsfestigkeit bei 250 V	→ kleiner Kontaktabstand > 1000 V
Temperaturbereich	-25 °C ... +70 °C
Betätiger und Zusatzbetätiger	Hebel: CuZn verchromt
Gehäusebeschreibung	Bügelplatte: Stahl rostfrei Sockel: DAP, olivgrün Gewindebuchse: CuZn vernickelt, 6-Kantmuttern aus CuZn vernickelt
Anschlussoberfläche	→ Lageranschluss versilbert → Außenanschluss versilbert
Kontaktmaterial	Ag
Kontaktart	Abhebekontakt
Sonstiges	Sicherungsring und Zahnscheibe aus Stahl verzinkt und cromatiert / Tastfunktion beidseitig
Befestigungsart	Zentralbefestigung M6 x 0.75

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.