

SCHIEBESCHALTER

PRODUKTNUMMER 9075.0601



TECHNISCHE DATEN

Produktnummer	9075.0601
Produktfamilie	Schiebeschalter
Betätigungsart	direkt
Schaltfunktion	Umschalter (SPDT)
Material fester Kontakt	CuZn vergoldet
Kontaktsystem	→ Elektrische Lebensdauer 5E4
Polzahl	2 - polig
Anschlüsse	Leiterplattenanschluss, abgedichtet mit Epoxidharz, abgewinkelt
Schaltleistung IEC	0.4V A 28 V
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 50 mOhm
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 500 MOhm
Spannungsfestigkeit bei 250 V	→ kleiner Kontaktabstand > 500 V
Temperaturbereich	-25 °C ... +70 °C
Betätiger und Zusatzbetätiger	Schieber: PA, hellgrau
Gehäusebeschreibung	Deckel: PA, schwarz Sockel: PA glasfaserverstärkt, grau, mit zusätzlichem Befestigungsbügel aus CuSn
Anschlussoberfläche	→ Lageranschluss vergoldet → Außenanschluss vergoldet
Kontaktmaterial	CuSn vergoldet
Kontaktart	Schiebekontakt
Sonstiges	Betätigungsweg 2.5 mm
Befestigungsart	Leiterplattenmontage

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.