

# STUFENDREHSCHALTER

PRODUKTNUMMER 9030.0100



## TECHNISCHE DATEN

Produktnummer	9030.0100
Produktfamilie	Stufendrehschalter
Verpackungseinheit	100
Durchmesser	6.5
ROHS Konform	ja
Zusatzteile	9090.0601
Ausgabe	
Schaltfunktion	Stufenschalter
Material fester Kontakt	Ag
Kontaktsystem	→ Elektrische Lebensdauer 7.5E3
Polzahl	1 - polig
Anschlüsse	Lötanschluss
Mechanische Lebensdauer	15E3
Schaltleistung IEC	4 A 30 V DC 5 A 48 V AC
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 20 mOhm
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 100 MOhm
Spannungsfestigkeit bei 250 V	→ kleiner Kontaktabstand > 1000 V
Temperaturbereich	-25 °C ... +70 °C
Betätiger und Zusatzbetätiger	Drehachse: CuZn vernickelt
Gehäusebeschreibung	Gehäuse: CuZn vernickelt Sockel: Duroplast
Anschlussoberfläche	→ Lageranschluss versilbert → Außenanschluss versilbert
Kontaktmaterial	Ag
Schaltkraft	< 80 Nmm N
Sonstiges	Schaltwinkel 60°/ Stufe / mit 6 Schaltstellungen / zugehöriger Drehknopf aus Thermoplast schwarz
Befestigungsart	Zentralbefestigung M6 x 0.75

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.  
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.