

KIPPSCHALTER

PRODUKTNUMMER 9048.0102



TECHNISCHE DATEN

Produktnummer	9048.0102
Produktfamilie	Kippschalter
Betätigungsart	direkt
Verpackungseinheit	100
ROHS Konform	ja
Schaltfunktion	Umschalter mit AUS-Stellung in der Mitte (SPDT - Center OFF)
Material fester Kontakt	Ag
Kontaktsystem	→ Elektrische Lebensdauer 5E4
Polzahl	1 - polig
Anschlüsse	Lötanschluss, abgedichtet
Mechanische Lebensdauer	5E4
Schaltleistung IEC	4 A 30 V DC 5 A 48 V AC
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 20 mOhm
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 1000 MOhm
Spannungsfestigkeit bei 250 V	→ kleiner Kontaktabstand > 1000 V
Temperaturbereich	-25 °C ... +70 °C
Betätiger und Zusatzbetätiger	Hebel: CuZn verchromt Schraubhülse: CuZn verchromt, silbermetallic
Gehäusebeschreibung	Gewindebuchse: CuZn vernickelt, 6-Kantmutter aus CuZn vernickelt Sicherungsring: Duroplast (Sockel) / Stahl verzinkt chromatiert (Bügelplatte) Zahnscheibe: Duroplast (Sockel) / Stahl verzinkt chromatiert (Bügelplatte) Bügelplatte: Stahl rostfrei Sockel: DAP, olivgrün
Anschlussoberfläche	→ Lageranschluss versilbert → Außenanschluss versilbert
Kontaktmaterial	Ag
Kontaktart	Abhebekontakt
Sonstiges	weitere Schraubhülsen 9090.02.. in anderen Farben siehe Zusatzteile
Befestigungsart	Zentralbefestigung M6 x 0.75

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.