

KIPPSCHALTER

PRODUKTNUMMER 9070.1101



TECHNISCHE DATEN

Produktnummer	9070.1101
Produktfamilie	Kippschalter
Betätigungsart	direkt
Verpackungseinheit	100
Schaltfunktion	Umschalter (SPDT)
Material fester Kontakt	CuZn vergoldet
Kontaktsystem	→ Elektrische Lebensdauer 5E4
Polzahl	1 - polig
Anschlüsse	Leiterplattenanschluss, im Sockel eingespritzt, abgedichtet mit Epoxidharz
Schaltleistung IEC	0.4V A 28 V
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 50 mOhm
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 500 MOhm
Spannungsfestigkeit bei 250 V	→ kleiner Kontaktabstand > 500 V
Temperaturbereich	-25 °C ... +70 °C
Betätiger und Zusatzbetätiger	Hebel: CuZn vernickelt
Gehäusebeschreibung	Gehäuse: PA glasfaserverstärkt, grau, für runden Geräteausschnitt Sockel: PA glasfaserverstärkt, grau
Anschlussoberfläche	→ Lageranschluss vergoldet → Außenanschluss vergoldet
Kontaktmaterial	CuSn vergoldet
Kontaktart	Schiebekontakt

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.