

DRUCKSCHALTER

PRODUKTNUMMER 9077.0200



TECHNISCHE DATEN

Produktnummer	9077.0200
Produktfamilie	Druckschalter
Betätigungsart	direkt
Schaltfunktion	Wechsler (DPDT Momentary)
Material fester Kontakt	CuZn vergoldet
Kontaktsystem	→ Elektrische Lebensdauer 5E4
Polzahl	2 - polig
Anschlüsse	Leiterplattenanschluss, abgedichtet mit Epoxidharz
Schaltleistung IEC	0.4V A 28 V
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 50 mOhm
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 500 MOhm
Spannungsfestigkeit bei 250 V	→ kleiner Kontaktabstand > 500 V
Temperaturbereich	-25 °C ... +70 °C
Betätiger und Zusatzbetätiger	Drücker: PC, natur
Gehäusebeschreibung	Deckel: PA, schwarz Sockel: PA glasfaserverstärkt, grau
Anschlussoberfläche	→ Lageranschluss vergoldet → Außenanschluss vergoldet
Kontaktmaterial	CuSn vergoldet
Kontaktart	Abhebekontakt
Schaltkraft	3.5 N
Gesamtweg / Hub	1.1 mm
Sonstiges	zugehörige Druckknöpfe 9090.17..
Befestigungsart	Leiterplattenmontage

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.