

# STUFENDREHSCHALTER

PRODUKTNUMMER 9033.0100



## TECHNISCHE DATEN

<b>Produktnummer</b>	<b>9033.0100</b>
Produktfamilie	Stufendrehschalter
Betätigungsart	direkt
Verpackungseinheit	100
Durchmesser	6.5
ROHS Konform	ja
Zusatzteile	9090.0601
Schaltfunktion	Stufenschalter
Material fester Kontakt	Ag
Kontaktsystem	→ Elektrische Lebensdauer 1E4
Polzahl	1 - polig
Anschlüsse	Leiterplattenanschluss
Mechanische Lebensdauer	3E4
Schaltleistung IEC	0.25 A 30 V DC 0.5 A 48 V AC
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 20 mOhm
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 100 MOhm
Spannungsfestigkeit bei 250 V	→ kleiner Kontaktabstand > 1000 V
Temperaturbereich	-25 °C ... +70 °C
Betätiger und Zusatzbetätiger	Drehachse: CuZn vernickelt
Gehäusebeschreibung	Gewindebuchse: CuZn vernickelt Gehäuse: Zink, Gummidichtung Sockel: DAP, rot
Anschlussoberfläche	→ Lageranschluss versilbert → Außenanschluss versilbert
Kontaktmaterial	Ag
Kontaktart	Schiebekontakt
Sonstiges	mit 12 Schaltstellungen / Schaltwinkel 30°/ Stufe / zugehöriger Drehknopf aus Thermoplast schwarz
Befestigungsart	Zentralbefestigung M6 x 0.75

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.  
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.