

KIPPSCHALTER

PRODUKTNUMMER 9044.0101



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------------|---|
| Produktnummer | 9044.0101 |
| Produktfamilie | Kippschalter |
| Betätigungsart | direkt |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Gewicht | 5.200 g |
| ROHS Konform | ja |
| Schaltfunktion | Umschalter mit AUS-Stellung in der Mitte (SPDT - Center OFF) |
| Material fester Kontakt | Ag |
| Kontaktsystem | → Elektrische Lebensdauer 5E4 |
| Polzahl | 1 - polig |
| Anschlüsse | Lötanschluss, abgedichtet |
| Mechanische Lebensdauer | 1E5 |
| Schaltleistung IEC | 4 A 30 V DC 5 A 48 V AC |
| Übergangswiderstand (Neuzustand) | < 20 mOhm |
| Isolationswiderstand (Neuzustand) | > 1000 MOhm |
| Spannungsfestigkeit bei 250 V | → kleiner Kontaktabstand > 1000 V |
| Temperaturbereich | -25 °C ... +70 °C |
| Betätiger und Zusatzbetätiger | Hebel: CuZn verchromt |
| Gehäusebeschreibung | Bügelplatte: Stahl rostfrei Sockel: DAP, olivgrün Gewindebuchse: CuZn vernickelt, 6-Kantmuttern aus CuZn vernickelt |
| Anschlussoberfläche | → Lageranschluss versilbert → Außenanschluss versilbert |
| Kontaktmaterial | Ag |
| Kontaktart | Abhebekontakt |
| Sonstiges | Sicherungsring und Zahnscheibe aus Stahl verzinkt und cromatiert / Tastfunktion einseitig |
| Befestigungsart | Zentralbefestigung M6 x 0.75 |
| | • |

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.