

# DRUCKSCHALTER

PRODUKTNUMMER 9050.4500



## TECHNISCHE DATEN

Produktnummer	9050.4500
Produktfamilie	Druckschalter
Betätigungsart	direkt
Verpackungseinheit	100
ROHS Konform	ja
Schaltfunktion	Wechsler (SPDT Momentary)
Material fester Kontakt	Ag
Kontaktsystem	→ Elektrische Lebensdauer 25E3
Polzahl	1 - polig
Anschlüsse	Leiterplattenanschluss, abgedichtet
Mechanische Lebensdauer	1E5
Schaltleistung IEC	4 A 30 V DC 5 A 48 V AC
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 20 mOhm
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 1000 MOhm
Spannungsfestigkeit bei 250 V	→ kleiner Kontaktabstand > 1000 V
Temperaturbereich	-25 °C ... +70 °C
Betätiger und Zusatzbetätiger	Drücker: CuZn vernickelt
Gehäusebeschreibung	Gewindebuchse: CuZn vernickelt, 6-Kantmutter aus CuZn vernickelt Zahnscheibe: Duroplast (Sockel) / Stahl verzinkt chromatiert (Bügelplatte) Bügelplatte: Stahl rostfrei Sockel: DAP, olivgrün
Anschlussoberfläche	→ Lageranschluss versilbert → Außenanschluss versilbert
Kontaktmaterial	Ag
Kontaktart	Abhebekontakt
Schaltkraft	2.3 N
Sonstiges	leichtgängige Ausführung Hub 1.1 / zugehörige Druckknöpfe 9090.16.. siehe Zusatzteile / Hub 1.8 mm
Befestigungsart	Zentralbefestigung M6 x 0.75

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.  
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

