



Jahre Garantie*

ANSMANN Li-Ion Akku 18650 3500 mAh

18650 Lithium-Ionen Akku – 3,6 V / Typ 3500 (min. 3350 mAh) / 12,6 Wh – geschützter Akku aufgrund Sicherheitsbeschaltung

Features

- Hochwertige ANSMANN Lithium Batterie 18650 mit Safety Board
- Ideal geeignet für den Einsatz in modernen LED-Taschenlampen, Stirnlampen, E-Zigaretten, Laser-Stifte, etc.
- Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurzschluss und Tiefentladung
- Max. Dauerentladestrom: 5.2A
- Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- 2 Jahre Garantie



Bis zu 2000 Ladezyklen



Frostbeständig



Geringe Selbstentladung



Sofort einsatzbereit



Artikelnummer: 1307-0001
 Lieferumfang: 1x 18650 Li-Ion Akku 3500 mAh
 Zolltarifnummer: 85076000900
 Verpackungseinheit: 10 (129 × 116 × 131 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	3,6 V
Zellengröße	18650 Rundzelle
Zellenchemie	Lithium-Ionen
Nominal-Kapazität	3500 mAh
Minimal-Kapazität	3350 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	1
Schnellladefähig	Ja
Energie	12,6 Wh
Farbe	silber
Verpackung	Blister