

ANSMANN Knopfzellentester

Kompaktes und handliches Knopfzellentestgerät für Alkaline und Lithium Knopfzellen. Durch Auflegen und Andrücken der Knopfzelle erkennt der Tester automatisch die Spannung und zeigt diese sowie die Zellkapazität über LEDs an.

Features

- Kompaktes und handliches Knopfzellentestgerät
- Geeignet für Alkaline und Lithium Knopfzellen
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Automatische Erkennung - durch Auflegen und Andrücken der Knopfzelle erkennt der Tester automatisch die Spannung (Alkaline oder Lithium) und zeigt diese über die entsprechende LED an
- Kapazitätsanzeige über 5 LEDs - die aktuelle Kapazität der Zelle wird unter Last getestet und durch die LEDs (rot – orange – grün) angezeigt
- Inklusive CR1620 Knopfzelle zum Betrieb des Testgerätes



Artikelnummer: 1900-0035
 Lieferumfang: Knopfzellentester, CR1620 Lithium-Knopfzelle
 Zolltarifnummer: 90303370000
 Verpackungseinheit: 10 (180 × 94 × 132 mm)

