

Standardschrank 8MF2 HxBxT=2000x 800x 600 Aufstellung: Reihe
unbelüftet, montiert, geschweißt IP54



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Bezeichnung	Standardsystemschränk
Art der Aufstellung	Reihenaufstellung
Ausführung der Oberfläche	gepulvert
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Ausführung des Schaltschranks / PC-Ausführung	Nein
Ausführung des Schaltschranks / Pult-Ausführung	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54
Eignung zum Einbau	
• für Zoll-Abmessungen	10 Zoll, 17 Zoll, 19 Zoll, 21 Zoll, 23 Zoll, 24 Zoll
• für metrische Abmessungen	M8
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein
Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	RAL 7032
Farbe	kieselgrau
Produktbestandteil	

- abnehmbarer Rahmen
- Lüftungstür
- Montageplatte
- Rücktür
- Schrägdach
- Sichttür
- tiefenverstellbare Montageplatte

Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein

Anzahl der Schlösser 1

Anzahl der Türen 1

Mechanischer Aufbau

Höhe 2 000 mm

Breite 800 mm

Tiefe 600 mm

Anzahl der Höhen-Teilungseinheiten / für Einbauhöhe 38

Befestigungsart Stand

Befestigungsart / 19-Zoll Einbau Ja

Material Stahl

**allgemeine
Produktzulassung**

Konformitätserklärung

sonstiges

[Sonstige](#)



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF2086-5R>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF2086-5R>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF2086-5R

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>