



SIVACON S4 Trägerschienen innen HSS oben, H: 1600 mm, T: 600 mm

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON S4
Produkt-Bezeichnung	Trägerschienen
Ausführung des Produkts	innen, mit Hauptsammelschiene
Ausführung der Oberfläche	verzinkt
Mechanischer Aufbau	
Höhe	1 600 mm
Tiefe	600 mm
Materialstärke / des Blechs	2,5 mm
Nettogewicht	9 kg
Material	Stahl
allgemeine Produktzulassung	
Konformitätserklärung	



[Sonstige](#)



[Sonstige](#)

### Sonstige

[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ3000-0BA01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ3000-0BA01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8PQ3000-0BA01](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ3000-0BA01)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



