



SIVACON S4, Tür, IP40, B: 400 mm, Schwenkhebel für Profilhalbzylinder, Scharnier: rechts

Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON S4
Produkt-Bezeichnung	Tür
Ausführung des Produkts	IP40
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP40
Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	RAL 7035
Farbe	lichtgrau
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Lüftung	Ja
• Sichttür	Nein
• Tür für Trennschalterverriegelung	Nein
Zubehör / im Lieferumfang enthalten	Nein
Mechanischer Aufbau	
Höhe	1 975 mm
Breite	400 mm
Tiefe	25 mm
Anschlagrichtung der Tür	rechts
Nettogewicht	14 kg
Material	Stahlblech
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	
<b>Konformitätserklärung</b>	



[Sonstige](#)



[Sonstige](#)

**Sonstige**

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8PQ2197-4BA07>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ2197-4BA07>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8PQ2197-4BA07](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8PQ2197-4BA07)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



