



SIVACON S4 Unterteilung Feldsammelschiene mit HSS B: 200mm T: 800mm

| Ausführung                                 |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Produkt-Markename                          | SIVACON S4                          |
| Produkt-Bezeichnung                        | Unterteilung Feldverteilschiene     |
| Ausführung der Oberfläche                  | sonstige                            |
| Bauform                                    | Bausatz                             |
| Eignung zur Verwendung                     | für Hauptsammelschiene oben / unten |
| RAL-Farbnummer                             | sonstige                            |
| Farbe                                      | weiß                                |
| Produktdetails                             |                                     |
| Produktbestandteil                         |                                     |
| • Kabeleinführung                          | Ja                                  |
| • Schloss                                  | Nein                                |
| Höhe                                       | 1 600 mm                            |
| Breite                                     | 200 mm                              |
| Tiefe                                      | 800 mm                              |
| Einbaubreite / für Schaltschrankeinbau     | 200 mm                              |
| Einbautiefe / für Schaltschrankeinbau      | 800 mm                              |
| Form / der inneren Unterteilung            |                                     |
| • Form 2a                                  | Ja                                  |
| • Form 2b                                  | Ja                                  |
| • Form 3a                                  | Nein                                |
| • Form 3b                                  | Nein                                |
| • Form 4a                                  | Nein                                |
| • Form 4b                                  | Nein                                |
| Einbaulage                                 | vertikal                            |
| Nettogewicht                               | 8,1 kg                              |
| Material                                   | Kunststoff                          |
| Approbationen Zertifikate                  |                                     |
| Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2 | U                                   |
| <b>allgemeine Produktzulassung</b>         | <b>Konformitätserklärung</b>        |



Sonstige



Sonstige



Sonstige

[Sonstige](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ4000-0BA02>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ4000-0BA02>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8PQ4000-0BA02](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ4000-0BA02)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



