



SIVACON S4 Feldtrennwand, T: 600mm

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON S4
Produkt-Bezeichnung	Feldteilung
Ausführung der Oberfläche	sonstige
Bauform	Bausatz
Eignung zur Verwendung	für Hauptsammelschiene oben / unten
RAL-Farbnummer	sonstige
Farbe	sonstige

Produktdetails	
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> • Kabeleinführung • Schloss 	Nein Nein
Höhe	1 900 mm
Breite	1 mm
Tiefe	600 mm
Einbaubreite / für Schaltschrankeinbau	1 mm
Einbautiefe / für Schaltschrankeinbau	600 mm
Form / der inneren Unterteilung	
<ul style="list-style-type: none"> • Form 2a • Form 2b • Form 3a • Form 3b • Form 4a • Form 4b 	Ja Ja Nein Nein Nein Nein
Einbaulage	vertikal
Nettogewicht	8,05 kg
Material	Stahlblech

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	U
--	---

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung
------------------------------------	------------------------------



Sonstige



Sonstige



Sonstige

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ3000-0BA16>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ3000-0BA16>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ3000-0BA16

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



