

Standardschrank 8MF2 HxBxT=1800x 1000x 800 Aufstellung: Reihe belüftet, montiert, geschweißt IP30



Abbildung ähnlich

| Ausführung | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Bezeichnung | Standardsystemschrank |
| Art der Aufstellung | Reihenaufstellung |
| Ausführung der Oberfläche | gepulvert |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung | Nein |
| Ausführung des Schaltschranks / PC-Ausführung | Nein |
| Ausführung des Schaltschranks / Pult-Ausführung | Nein |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP30 |
| Eignung zum Einbau | <ul style="list-style-type: none"> • für Zoll-Abmessungen 10 Zoll, 17 Zoll, 19 Zoll, 21 Zoll, 23 Zoll, 24 Zoll • für metrische Abmessungen M8 |
| Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch | Nein |
| Erscheinungsbild | |
| RAL-Farbnummer | RAL 7032 |
| Farbe | kieselgrau |
| Produktbestandteil | |

| | |
|------------------------------------|------|
| • abnehmbarer Rahmen | Nein |
| • Lüftungstür | Ja |
| • Montageplatte | Nein |
| • Rücktür | Nein |
| • Schrägdach | Nein |
| • Sichttür | Nein |
| • tiefenverstellbare Montageplatte | Nein |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Anzahl der Türen | 2 |

| Mechanischer Aufbau | |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Höhe | 1 800 mm |
| Breite | 1 000 mm |
| Tiefe | 800 mm |
| Anzahl der Höhen-Teilungseinheiten / für Einbauhöhe | 34 |
| Befestigungsart | Stand |
| Befestigungsart / 19-Zoll Einbau | Ja |
| Material | Stahl |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| allgemeine Produktzulassung | sonstiges |
|------------------------------------|------------------|

[Sonstige](#)



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8MF2808-3RB>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF2808-3RB>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MF2808-3RB

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>