



SIVACON S4, Fachtür Sockelraum, IP40, H: 700mm, B: 400mm

Ausführung		
Produkt-Markenname	SIVACON S4	
Produkt-Bezeichnung	Fachtür	
Ausführung des Produkts	für Sockelraum	
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet	
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP40	
Erscheinungsbild		
RAL-Farbnummer	RAL 7035	
Farbe	lichtgrau	
Produktdetails		
Produktbestandteil		
• Lüftung	Nein	
• Sichttür	Nein	
• Tür für Trennschalterverriegelung	Nein	
Zubehör / im Lieferumfang enthalten	Nein	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	700 mm	
Breite	400 mm	
Tiefe	25 mm	
Anschlagrichtung der Tür	links / rechts	
Nettogewicht	4 kg	
Material	Stahlblech	
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung



[Sonstige](#)



[Sonstige](#)



EG-Konf.

Sonstige

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ2070-4BA01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ2070-4BA01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ2070-4BA01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



