

Produkttyp-Bezeichnung
Produktbeschreibung

Fernfeld-Ringlicht, IR 24 V

Externes Ringlicht infrarot (850 nm)
MV400 LED-Ringlicht IR klar Leuchtmittel: LED 850Nm; Leuchtweite:
500mm..3000mm, für SIMATIC MV420 und MV440, geeignet für
Objektivschutz- Gehäuse: 6GF3440-8AC11-8AC12, -8AC13-8AC21;
geeignet für Leuchtenhalter: 6GF3440-8CD01; 24V
Spannungsversorgung; geeignet für Leuchtenkabel: 6GF3440-8BC4,
6GF3440-8BD1; Maße: 142x 142x 43mm (BxHxT), Schutzart IP67



Eignung zur Verwendung	Für Leuchtweiten von 0,5 bis 3 m und einer Blitzdauer bis 10 ms
Eignung zum Einsatz	zur Montage mit Montageplatte 6GF3440-8CD01 an MV440

Mechanische Daten

Material	Metall
Farbe	schwarz

Bauform, Maße und Gewichte

Höhe	43 mm
Durchmesser	142 mm

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Referenzkennzeichen	EAC
<ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 81346-2:2018 	

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link	
<ul style="list-style-type: none"> zur Webseite: TIA Selection Tool zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL 	http://www.siemens.com/tia-selection-tool https://support.industry.siemens.com/WW/view/en/67384964

- zur Webseite: IWLAN
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information und Download Center
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

letzte Änderung:

<http://www.siemens.com/iwlan>

<http://www.siemens.com/codereader>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

16.04.2018