

SIVACON S4 Blende belüftet, H: 100mm B: 600mm



Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON S4
Produkt-Bezeichnung	Einbausatz Blende belüftet
Ausführung des Produkts	Kühlfläche 41cm <sup>2</sup>
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP30
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein
Erscheinungsbild	
Farbe	lichtgrau
Produkteigenschaft / Be-/Entlüftung integrierbar	Ja
Mechanischer Aufbau	
Höhe	100 mm
Breite	600 mm
Tiefe	10 mm
Einbauort	Blendrahmen
Nettogewicht	481 g
Material	Stahlblech
allgemeine Produktzulassung	
Konformitätserklärung	



[Sonstige](#)



[Sonstige](#)



EG-Konf.

### Sonstige

[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ2010-6BA02>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ2010-6BA02>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8PQ2010-6BA02](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ2010-6BA02)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



