



SIVACON S4, Tür, IP40, B: 400 mm, Schwenkhebel für Profilhalbzylinder, Scharnier: links

Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON S4
Produkt-Bezeichnung	Tür
Ausführung des Produkts	IP40
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP40
Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	RAL 7035
Farbe	lichtgrau
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Lüftung	Ja
• Sichttür	Nein
• Tür für Trennschalterverriegelung	Nein
Zubehör / im Lieferumfang enthalten	Nein
Mechanischer Aufbau	
Höhe	1 975 mm
Breite	400 mm
Tiefe	25 mm
Anschlagrichtung der Tür	links
Nettogewicht	15 kg
Material	Stahlblech
allgemeine Produktzulassung	
Konformitätserklärung	



[Sonstige](#)



[Sonstige](#)



Sonstige

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8PQ2197-4BA06>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ2197-4BA06>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8PQ2197-4BA06

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



