



SIVACON S4, Tür, IP55, B: 800 mm, Doppelbart, Scharnier: links

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON S4
Produkt-Bezeichnung	Tür
Ausführung des Produkts	IP55
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP55
Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	RAL 7035
Farbe	lichtgrau
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Lüftung	Nein
• Sichttür	Nein
• Tür für Trennschalterverriegelung	Nein
Zubehör / im Lieferumfang enthalten	Nein
Mechanischer Aufbau	
Höhe	1 975 mm
Breite	800 mm
Tiefe	25 mm
Anschlagrichtung der Tür	links
Nettogewicht	27 kg
Material	Stahlblech
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung



[Sonstige](#)



[Sonstige](#)

Sonstige

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ2197-8BA03>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ2197-8BA03>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8PQ2197-8BA03](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ2197-8BA03)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



